

QL 4 WTL6/4FF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Ledningsdragnig för ström- och spänningstransformator
Våra frånskiljningsplintar med fjäder- och skruvanslutnings- teknologi ger dig möjlighet att skapa alla viktiga omvandlarkretsar för mätning av ström, spänning och effekt på ett säkert och sofistikerat sätt.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|---|
| Utförande | Överkoppling (plint), skruvad, silvergrå, 41 A, Antal poler: 4, Delning i mm (P): 11.00, Isolerad: Nej, Bredd: 2 mm |
| Art.nr. | 1897030000 |
| Typ | QL 4 WTL6/4FF |
| GTIN (EAN) | 40322485 14007 |
| Förp. | 100 items |

Tekniska data

Godkännanden

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|---------|-----------------|-------------|
| Djup | 6 mm | Byggdjup (tum) | 0.2362 inch |
| Höjd | 41.8 mm | Bygghöjd (tum) | 1.6457 inch |
| Bredd | 2 mm | Byggbredd (tum) | 0.0787 inch |
| Nettovikt | 3.16 g | | |

Temperaturer

| | | | |
|-----------------|----------------|----------------------|---------------|
| Lagertemperatur | -25 °C...55 °C | Omgivningstemperatur | -5 °C...40 °C |
|-----------------|----------------|----------------------|---------------|

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

Allmänt

| | | | |
|-------------|---|---------------------|-------------------------------|
| Antal poler | 4 | Monteringsanvisning | Genomföring, Direktmontage |
|-------------|---|---------------------|-------------------------------|

Märkdata

| | | | |
|--------------|-------|-----------|------|
| Märkspänning | 400 V | Märkström | 41 A |
|--------------|-------|-----------|------|

Materialdata

| | | | |
|------------------------|------|---------|-----------|
| Grundläggande material | CuSn | Färgkod | silvergrå |
|------------------------|------|---------|-----------|

Mått

| | |
|------------------|----------|
| Delning i mm (P) | 11.00 mm |
|------------------|----------|

Systemparametrar

| | |
|-----------|--------------|
| Utförande | Överkoppling |
|-----------|--------------|

Ytterligare tekniska data

| | | | |
|----------------------------|---------|---------------------|-------------------------------|
| Montagesätt | skruvad | Monteringsanvisning | Genomföring, Direktmontage |
| explosionstestat utförande | Nej | Monteringstyp | skruvad |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000489 | ETIM 9.0 | EC000489 |
| ETIM 10.0 | EC000489 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 | | |