

Q 2 WTL6/4FF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Fördelningen eller mångfaldigandet av en potential till angränsande kopplingsplinter genomförs via en överkoppling. Ytterligare insatser från kabeldragning kan lätt undvikas. Även om polerna bryts ut är kontaktens tillförlitlighet i kopplingsplintar fortfarande garanterad. Vår portfölj erbjuder pluggbara och skruvbara överkopplingssystem för modulär plintar.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Överkoppling (plint), skruvad, silvergrå, 41 A, Antal poler: 2, Delning i mm (P): 11.00, Isolerad: Nej, Bredd: 2 mm
Art.nr.	1897110000
Typ	Q 2 WTL6/4FF
GTIN (EAN)	40322485 14083
Förp.	100 items

Q 2 WTL6/4FF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	6 mm	Byggdjup (tum)	0.2362 inch
Höjd	19.8 mm	Bygghöjd (tum)	0.7795 inch
Bredd	2 mm	Byggbredd (tum)	0.0787 inch
Nettovikt	5.68 g		

Temperaturer

Lagertemperatur -25 °C...55 °C Omgivningstemperatur -5 °C...40 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänt

Antal poler 2 Monteringsanvisning Genomföring, Direktmontage

Märkdata

Märkström 41 A

Materialdata

Grundläggande material CuSn Färgkod silvergrå

Mått

Delning i mm (P) 11.00 mm

Systemparametrar

Utförande Överkoppling

Ytterligare tekniska data

Montagesätt skruvad Monteringsanvisning Genomföring, Direktmontage
explosionstestat utförande Nej Monteringstyp skruvad

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC000489 ETIM 9.0 EC000489
ETIM 10.0 EC000489 ECLASS 14.0 27-25-03-03
ECLASS 15.0 27-25-03-03