

**Q 10 WTL 6/4FF****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Ledningsdragnig för ström- och spänningstransformator  
Våra frånskiljningsplintar med fjäder- och skruvanslutnings- teknologi ger dig möjlighet att skapa alla viktiga omvandlarkretsar för mätning av ström, spänning och effekt på ett säkert och sofistikerat sätt.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Överkoppling (plint), skruvad, silvergrå, 41 A, Antal poler: 10, Delning i mm (P): 11.00, Isolerad: Nej, Bredd: 2 mm
Art.nr.	<a href="#">1897190000</a>
Typ	Q 10 WTL 6/4FF
GTIN (EAN)	4032248514168
Förp.	50 items

## Q 10 WTL 6/4FF

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Djup	6 mm	Byggdjup (tum)	0.2362 inch
Höjd	107.8 mm	Bygghöjd (tum)	4.2441 inch
Bredd	2 mm	Byggbredd (tum)	0.0787 inch
Nettovikt	31 g		

## Temperaturer

Lagertemperatur -25 °C...55 °C Omgivningstemperatur -5 °C...40 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag  
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänt

Antal poler 10 Monteringsanvisning Genomföring, Direktmontage

## Märkdata

Märkspänning 400 V Märkström 41 A

## Materialdata

Grundläggande material CuSn Färgkod silvergrå

## Mått

Delning i mm (P) 11.00 mm

## Systemparametrar

Utförande Överkoppling

## Ytterligare tekniska data

Montagesätt skruvad Monteringsanvisning Genomföring, Direktmontage  
explosionstestat utförande Nej Monteringstyp skruvad

## Klassificeringar

ETIM 8.0 EC000489 ETIM 9.0 EC000489  
ETIM 10.0 EC000489 ECLASS 14.0 27-25-03-03  
ECLASS 15.0 27-25-03-03