

MOPL K3 N FE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktillustration

Klippon® K-serie, tillbehör

Allmänna beställningsdata

Utförande	Klippon K (tom kapsling i aluminium), Montageplatta, Montageplatta, Höjd: 44 mm, Bredd: 156 mm, Djup: 3 mm, Grundläggande material: Stålblåt förzinkad, förzinkad, Silver
Art.nr.	1898210000
Typ	MOPL K3 N FE
GTIN (EAN)	4032248516797
Förp.	1 items

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	3 mm	Byggdjup (tum)	0.1181 inch
Höjd	44 mm	Bygghöjd (tum)	1.7323 inch
Bredd	156 mm	Byggbredd (tum)	6.1417 inch
Montagemått höjd	22 mm	Montagemått bredd	147.2 mm
Nettovikt	71 g		

Temperaturer

Drifttemperatur

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmän information tillbehör

Materialtjocklek	2 mm	Yta	förzinkad
Grundläggande material	Stålblåt förzinkad	Montagemått bredd	147.2 mm
Montagemått höjd	22 mm		

Allmänna uppgifter

Materialtjocklek	2 mm	Yta	förzinkad
Grundläggande material	Stålblåt förzinkad		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

TS 15

Klippon® K-serie, tillbehör

Allmänna beställningsdata

Typ	TS15X5 ST K3	Utförande
Art.nr.	8000003885	Montageskena, TS 15, Bredd: 155 mm, utan avlångt hål, Stål,
GTIN (EAN)	4050118652512	galvanisk förzinkad och passiverad
Förp.	20 ST	