


STGH O.ZA/O.R/SW ZRV2.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Pluggarna för vårt WeiCoS-system finns tillgängliga för alla olika anslutningstekniksystem. Produktsortimentet omfattar förmonterade anslutningar från 1 till 10 poler och möjligheten till en enskild montering. Detta garanterar största möjliga flexibilitet för varje applikation. De anpassade tillbehören ökar säkerheten och skyddet mot miljöpåverkan.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|---|
| Utförande | Z-Serie, Stickproppskåpa, 5.15 mm, svart, svart, Kontaktdon |
| Art.nr. | 1898430000 |
| Typ | STGH O.ZA/O.R/SW ZRV2.5 |
| GTIN (EAN) | 4032248517626 |
| Förp. | 25 items |

STGH 0.ZA/O.R/SW ZRV2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|---------|-----------------|-------------|
| Djup | 24.2 mm | Byggdjup (tum) | 0.9528 inch |
| Höjd | 31.5 mm | Bygghöjd (tum) | 1.2402 inch |
| Bredd | 5.15 mm | Byggbredd (tum) | 0.2028 inch |
| Nettovikt | 1.78 g | | |

Temperaturer

| | | | |
|---------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
| Lagertemperatur | -25 °C...55 °C | Omgivningstemperatur | -50 °C...75 °C |
| Varaktig driftstemperatur, min. | -50 °C | Varaktig driftstemperatur, max. | 120 °C |

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

Allmänt

| | |
|---------------------|-------------|
| Monteringsanvisning | Kontaktidon |
|---------------------|-------------|

Klämbara ledare (Märkanslutning)

| | |
|----------------|-----------------|
| Anslutningstyp | Stickanslutning |
|----------------|-----------------|

Märkdata

| | | | |
|------------------------------------|---------------------|---|---------|
| Märkarea | 2.5 mm ² | Genomgångsmotstånd enligt IEC 60947-7-x | 1.33 mΩ |
| Förlusteffekt enligt IEC 60947-7-x | 0.77 W | | |

Materialdata

| | | | |
|--------------------------------|-------|---------|-------|
| Grundläggande material | Wemid | Färgkod | svart |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 | | |

Systemparametrar

| | | | |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----|
| Utförande | Kåpans underdel | Ändplatta krävs | Nej |
| Nivåer internt överkopplade | Nej | | |

Ytterligare tekniska data

| | | | |
|---------------------|-------------|----------------------------|-----|
| Monteringsanvisning | Kontaktidon | explosionstestat utförande | Nej |
|---------------------|-------------|----------------------------|-----|

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ETIM 10.0 | EC002848 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 | | |