

SCREWTY-M8-DM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Det perfekta verktyget för alla tillämpningar. Screwty® är det idealiska universalverktyget för åtdragning alla vanliga givar- och ställdonsledning. Med Screwty® kommer man även lätt åt svåråtkomliga, runda kontaktdon. Utan stor kraft, bara med enkel vridning kan kontaktdon enkelt lossas och skruvas fast. Screwty® passar till de flesta ledningar och kontaktdon även från andra tillverkare (över 90 %) och är därmed unik och kan användas över hela världen. Screwty® består av ett handtag med en konventionell 1/4-tumsanslutning. Sålunda kan det användas för alla storlekar: för M12 och M8 runda anslutningsdon samt för M12F och M8F fritt konfektionerbara stickproppar och uttag, liksom för alla M23 stickproppar och uttag.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Förskruvningsverktyg till formgjutna M8-ledningar
Art.nr.	1900011000
Typ	SCREWTY-M8-DM
GTIN (EAN)	4032248436811
Förp.	1 items
Förpackning	Kartong

SCREWTY-M8-DM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	262 g
-----------	-------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Skruvverktyg

inchtagningsmoment, max.	1.7 Nm	inchtagningsmoment, min.	0.5 Nm
--------------------------	--------	--------------------------	--------

Viktig hänvisningstext

Produktinformation	Ingår i leveransen: <ul style="list-style-type: none"> • Batteridrivna momentskruvdragare 0,5-1,7 Nm + inställningshjälp • Utbytbar kniv 1/4 tum • Fäste M8 för formgjutna linjer
--------------------	--

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		