

SCREWTY M12 KO O. SD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Screwty®-tillbehöret är lämpligt för runda M12-kontakt-
don med en ytterdimension för låsringen på $14,5 \pm 0,3$
mm. Åtdragningsmomentet är 0,8–1,2 Nm.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Adapter för kabelförskruvningsverktyg till form- gjutna M12-ledningar
Art.nr.	1900100000
Typ	SCREWTY M12 KO O. SD
GTIN (EAN)	4032248409952
Förp.	1 items
Förpackning	Plastpåse

SCREWTY M12 KO O. SD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	14.5 g
-----------	--------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Skruvverktyg

Anslutningsgänga	M12	storlek	14.5 mm
------------------	-----	---------	---------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		