

**SCREWTY M8 KO O. SD****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Screwty®-tillbehöret är lämpligt för runda M8-kontaktidon med en ytterdimension för låsringen  $10 \pm 0,3$  mm. Åtdragningsmomentet är 0,5–0,6 Nm.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Adapter för kabelförskruvningsverktyg till formgjutna M18-ledningar
Art.nr.	<a href="#">1900110000</a>
Typ	SCREWTY M8 KO O. SD
GTIN (EAN)	4032248409969
Förp.	1 items
Förpackning	Plastpåse

## SCREWTY M8 KO O. SD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tekniska data

## Mått och vikter

Nettovikt	11.44 g
-----------	---------

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Skruvverktyg

Anslutningsgänga	M8	storlek	10 mm
------------------	----	---------	-------

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		