

SCREWTY M8 KO O. SD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Screwty®-tillbehöret är lämpligt för runda M8-kontaktdon med en ytterdimension för låsringen $10 \pm 0,3$ mm. Åtdragningsmomentet är 0,5–0,6 Nm.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Cable gland tool adapter for moulded M8 lines
Art.nr.	1900110000
Typ	SCREWTY M8 KO O. SD
GTIN (EAN)	4032248409969
Förp.	1 items
Förpackning	Plastpåse

SCREWTY M8 KO O. SD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	11.44 g
-----------	---------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Skruvverktyg

Anslutningsgänga	M8	storlek	10 mm
------------------	----	---------	-------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		