

SCREWTY M8F KO O. SD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Screwty®-tillbehöret är lämpligt för fritt konfektionerbara runda M8-kontaktdon med en ytterdimension för låsringen $11,9 \pm 0,3$ mm. Åtdragningsmomentet är 0,5–0,6 Nm.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Cable gland tool adapter for M8 connectors
Art.nr.	1900130000
Typ	SCREWTY M8F KO O. SD
GTIN (EAN)	4032248431267
Förp.	1 items
Förpackning	Plastpåse

SCREWTY M8F KO O. SD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Mått och vikter**

Nettovikt	13.2 g
-----------	--------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Skruvverktyg

Anslutningsgänga	M8	storlek	11.9 mm
------------------	----	---------	---------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		