

**HDC 40D SLU 1M32G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagtålighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering. För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

**Allmänna beställningsdata**

|            |  |
|------------|--|
| Utförande  | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass: IP65, i ijackat tillstånd, Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, hög, Storlek på kabelinföringar: M 32 |
| Art.nr.    | <a href="#">1903110000</a>   |
| Typ        | HDC 40D SLU 1M32G  |
| GTIN (EAN) | 4032248590117  |
| Förp.      | 1 items  |

## HDC 40D SLU 1M32G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| ROHS                  | Uppfyllelse                  |
| UL File Number Search | <a href="#">UL-webbplats</a> |
| Certifikat nr (cURus) | E92202                       |

## Mått och vikter

|                  |         |                   |             |
|------------------|---------|-------------------|-------------|
| Höjd             | 84 mm   | Bygghöjd (tum)    | 3.3071 inch |
| Bredd            | 79.5 mm | Byggbredd (tum)   | 3.1299 inch |
| Montagemått höjd | 45 mm   | Montagemått bredd | 105 mm      |
| Nettovikt        | 440 g   |                   |             |

## Temperaturer

Gränsvärde, temperatur -40 °C ... 125 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |  |
|----------------------------|--|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag                       |
| REACH SVHC                 | Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| SCIP                       | e98b2b24-ba23-41bf-8d19-Odda3647412f           |

|                       |                     |                        |
|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Kemikaliebeständighet | Innehåll            | Aceton                 |
|                       | Kemisk beständighet | Villkorligt beständigt |
|                       | Innehåll            | Borrolja               |
|                       | Kemisk beständighet | Beständigt             |
|                       | Innehåll            | Diesel                 |
|                       | Kemisk beständighet | Beständigt             |
|                       | Innehåll            | Etylalkohol            |
|                       | Kemisk beständighet | Beständigt             |
|                       | Innehåll            | Växellådsolja          |
|                       | Kemisk beständighet | Beständigt             |
|                       | Innehåll            | Hydraulolja            |
|                       | Kemisk beständighet | Beständigt             |
|                       | Innehåll            | Kylmedium              |
|                       | Kemisk beständighet | Beständigt             |
|                       | Innehåll            | Petroleumbensin        |
|                       | Kemisk beständighet | Beständigt             |
|                       | Innehåll            | Svett                  |
|                       | Kemisk beständighet | Beständigt             |
|                       | Innehåll            | Bensin premium         |
|                       | Kemisk beständighet | Villkorligt beständigt |
| Innehåll              | Vatten              |                        |
| Kemisk beständighet   | Beständigt          |                        |
| Innehåll              | UV                  |                        |
| Kemisk beständighet   | Instabilt           |                        |
| Innehåll              | Ozon                |                        |
| Kemisk beständighet   | Instabilt           |                        |

## Allmänna data

|     |            |             |                           |
|-----|------------|-------------|---------------------------|
| Yta | Pulverlack | Skyddsklass | IP65, i ijackat tillstånd |
|-----|------------|-------------|---------------------------|

## HDC 40D SLU 1M32G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått

|                     |         |                   |          |
|---------------------|---------|-------------------|----------|
| Hålavstånd längd A2 | 105 mm  | Kabelingång       | m. gänga |
| Bredd kapsling      | 43 mm   | Bredd C1 - sockel | 56.5 mm  |
| Längd kapsling      | 93.3 mm | Höjd kapsling B   | 84 mm    |
| Höjd sockel B1      | 5 mm    |                   |          |

## Utförande

|                            |                          |                        |            |
|----------------------------|--------------------------|------------------------|------------|
| Storlek på kabelinföringar | M 32                     | Överdel/Underdel/Lock  | lower part |
| Övertäckning               | utan lock                | Antal kabelingång uppe | 0          |
| Antal kabelingång på sidan | 1                        | Utförande kapsling     | Sockelkåpa |
| Utförande låssystem        | Längsbygel på underdelen | Byggform               | hög        |
| Installationsstorlek       | 6                        | Kabelingång            | m. gänga   |
| Typ                        | Sockelkåpa               | Bygelutförande         | Längsbygel |
| Tätning                    | NBR                      | Gänga (inre)           | M 32       |
| Färg (RAL)                 | RAL 7035                 | BG                     | 6          |
| Lämplig för ModuPlug®      | Ja                       |                        |            |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000437    | ETIM 9.0    | EC000437    |
| ETIM 10.0   | EC000437    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 |             |             |

**HDC 40D SLU 1M32G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Ritningar**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## HDC 40D SLU 1M32G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Tillbehör

www.weidmueller.com

## Stickproppskåpa, kabelinföring uppe



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagålgighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering. För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | HDC 40D TOLU 1M40G         | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1139680000</a> | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4032248959792              | tillstånd, Kabelingång ovsida, stickproppskåpa, Längsbygel på         |
| Förp.      | 1 ST                       | underdelen, hög, Storlek på kabelinföringar: M 40                     |
| Typ        | HDC 16B TOLU 1PG21G        | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1657960000</a> | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4008190411015              | tillstånd, Kabelingång ovsida, stickproppskåpa, Längsbygel på         |
| Förp.      | 1 ST                       | underdelen, Standard, Storlek på kabelinföringar: PG 21               |
| Typ        | HDC 40D TOLU 1PG29G        | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1658020000</a> | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4008190411077              | tillstånd, Kabelingång ovsida, stickproppskåpa, Längsbygel på         |
| Förp.      | 1 ST                       | underdelen, hög, Storlek på kabelinföringar: PG 29                    |
| Typ        | HDC 40D TOLU 1M32G         | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1787100000</a> | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4032248204441              | tillstånd, Kabelingång ovsida, stickproppskåpa, Längsbygel på         |
| Förp.      | 1 ST                       | underdelen, hög, Storlek på kabelinföringar: M 32                     |
| Typ        | HDC 16B TOLU 1M25G         | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1788230000</a> | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4032248205769              | tillstånd, Kabelingång ovsida, stickproppskåpa, Längsbygel på         |
| Förp.      | 1 ST                       | underdelen, Standard, Storlek på kabelinföringar: M 25                |
| Typ        | HDC 16B TOLU 1M32G         | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1804630000</a> | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4032248267552              | tillstånd, Kabelingång ovsida, stickproppskåpa, Längsbygel på         |
| Förp.      | 1 ST                       | underdelen, Standard, Storlek på kabelinföringar: M 32                |

## HDC 40D SLU 1M32G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Stickproppskåpa, kabelinföring på sidan



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagåtlighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering.

För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | HDC 16B TSLU 1PG21G        | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1657850000</a> | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4008190410902              | tillstånd, Kabelingång på sidan, stickproppskåpa, Längsbygel på       |
| Förp.      | 1 ST                       | underdelen, Standard, Storlek på kabelinföringar: PG 21               |
| Typ        | HDC 40D TSLU 1PG21G        | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1657890000</a> | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4008190410933              | tillstånd, Kabelingång på sidan, stickproppskåpa, Längsbygel på       |
| Förp.      | 1 ST                       | underdelen, hög, Storlek på kabelinföringar: PG 21                    |
| Typ        | HDC 40D TSLU 1PG29G        | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1657910000</a> | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4008190410964              | tillstånd, Kabelingång på sidan, stickproppskåpa, Längsbygel på       |
| Förp.      | 1 ST                       | underdelen, hög, Storlek på kabelinföringar: PG 29                    |
| Typ        | HDC 40D TSLU 1M32G         | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1787040000</a> | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4032248204281              | tillstånd, Kabelingång på sidan, stickproppskåpa, Längsbygel på       |
| Förp.      | 1 ST                       | underdelen, hög, Storlek på kabelinföringar: M 32                     |
| Typ        | HDC 40D TSLU 1M25G         | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1787050000</a> | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4032248204298              | tillstånd, Kabelingång på sidan, stickproppskåpa, Längsbygel på       |
| Förp.      | 1 ST                       | underdelen, hög, Storlek på kabelinföringar: M 25                     |
| Typ        | HDC 16B TSLU 1M25G         | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1788200000</a> | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4032248205738              | tillstånd, Kabelingång på sidan, stickproppskåpa, Längsbygel på       |
| Förp.      | 1 ST                       | underdelen, Standard, Storlek på kabelinföringar: M 25                |
| Typ        | HDC 16B TSLU 1M32G         | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1804640000</a> | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4032248267569              | tillstånd, Kabelingång på sidan, stickproppskåpa, Längsbygel på       |
| Förp.      | 1 ST                       | underdelen, Standard, Storlek på kabelinföringar: M 32                |
| Typ        | HDC 40D TSLU 1M40G         | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1804650000</a> | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4032248267576              | tillstånd, Kabelingång på sidan, stickproppskåpa, Längsbygel på       |
| Förp.      | 1 ST                       | underdelen, hög, Storlek på kabelinföringar: M 40                     |