

**MOPL K1 N FE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Bildliknande**

Abbildung ähnlich

Klippon® K-serie, tillbehör

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Klippon K (tom kapsling i aluminium), Montageplatta, Montageplatta, Höjd: 52 mm, Bredd: 61 mm, Djup: 3 mm, Grundläggande material: Stålblåt förzinkad, förzinkad, Silver
Art.nr.	<a href="#">1905280000</a>
Typ	MOPL K1 N FE
GTIN (EAN)	4032248524426
Förp.	1 items

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Djup	3 mm	Byggdjup (tum)	0.1181 inch
Höjd	52 mm	Bygghöjd (tum)	2.0472 inch
Bredd	61 mm	Byggbredd (tum)	2.4016 inch
Montagemått höjd	26 mm	Montagemått bredd	52 mm
Nettovikt	27 g		

## Temperaturer

Drifttemperatur

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmän information tillbehör

Materialtjocklek	2 mm	Yta	förzinkad
Grundläggande material	Stålblåt förzinkad	Montagemått bredd	52 mm
Montagemått höjd	26 mm		

## Allmänna uppgifter

Materialtjocklek	2 mm	Yta	förzinkad
Grundläggande material	Stålblåt förzinkad		

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

**TS 15**

Klippon® K-serie, tillbehör

**Allmänna beställningsdata**

Typ	TS15X5 ST K1	Utförande
Art.nr.	<a href="#">8000003883</a>	Montageskena, TS 15, Bredd: 60 mm, utan avlångt hål, Stål, galvanisk
GTIN (EAN)	4050118653328	förzinkad och passiverad
Förp.	20 ST	