


STGH O.ZA ZRV2.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Pluggarna för vårt WeiCoS-system finns tillgängliga för alla olika anslutningstekniksystem. Produktsortimentet omfattar förmonterade anslutningar från 1 till 10 poler och möjligheten till en enskild montering. Detta garanterar största möjliga flexibilitet för varje applikation. De anpassade tillbehören ökar säkerheten och skyddet mot miljöpåverkan.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Z-Serie, Stickproppskåpa, 5.15 mm, mörkbeige, mörkbeige, Direktmontage
Art.nr.	1907010000
Typ	STGH O.ZA ZRV2.5
GTIN (EAN)	4032248530779
Förp.	50 items

STGH 0.ZA ZRV2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	24.2 mm	Byggdjup (tum)	0.9528 inch
Höjd	31.5 mm	Bygghöjd (tum)	1.2402 inch
Bredd	5.15 mm	Byggbredd (tum)	0.2028 inch
Nettovikt	1.8 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Omgivningstemperatur	-50 °C...75 °C
Varaktig driftstemperatur, min.	-50 °C	Varaktig driftstemperatur, max.	120 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänt

Monteringsanvisning Direktmontage

Klämbara ledare (Märkanslutning)

Anslutningstyp Stickanslutning

Märkdata

Märkarea	2.5 mm ²	Genomgångsmotstånd enligt IEC 60947-7-x	1.33 mΩ
Förlusteffekt enligt IEC 60947-7-x	0.77 W		

Materialdata

Grundläggande material	Wemid	Färgkod	mörkbeige
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0		

Systemparametrar

Utförande	Kåpans underdel	Ändplatta krävs	Nej
Nivåer internt överkopplade	Nej		

Ytterligare tekniska data

Monteringsanvisning Direktmontage explosionstestat utförande Nej

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		