


BA RC ZPS2.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Vi erbjuder en bred portfölj med växande stöd för enkel hantering och komplettering av våra produkter. Från olika verktyg till isoleringshylsa och olika skruvar är våra komponenter så detaljerade att de stämmer överens med varandra och på så sätt underlättar sammanställningen i enlighet med respektive standard- och skyddsbestämmelser.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Z-Serie, Tillbehör, gul, 5.1 mm
Art.nr.	1908560000
Typ	BA RC ZPS2.5
GTIN (EAN)	4032248534241
Förp.	25 items

BA RC ZPS2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	12.77 mm	Byggdjup (tum)	0.5028 inch
Höjd	23.45 mm	Bygghöjd (tum)	0.9232 inch
Bredd	5.1 mm	Byggbredd (tum)	0.2008 inch
Nettovikt	0.52 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Omgivningstemperatur	-50 °C...75 °C
Drifttemperatur	-50 °C...	Varaktig driftstemperatur, min.	-50 °C
Varaktig driftstemperatur, max.	120 °C		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänt

Monteringsanvisning Direktmontage

Klämbara ledare (Märkanslutning)

Anslutningstyp utan

Materialdata

Grundläggande material	Wemid	Isoleringsmaterial	Wemid
Färgkod	gul	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0

Mått

Delning i mm (P) 5.10 mm

Systemparametrar

Utförande för plintar

Ytterligare tekniska data

Montagesätt instucken Monteringsanvisning Direktmontage

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		