

VG M63 - MS 1/EMV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande

Produktabbildung

EMC-förskruvningar för att avskärma störfrekvenser med en skärmdämpning på upp till 100dB. Kontaktering av kabelskärmen med hjälp av en ändlös fjädering.

Allmänna beställningsdata

Utförande	VG EMC GEN 1 (EMC kabelförskruvning med anslutningsbur), kabelförskruvning, Rak, M 63, 14, OD min. 34 - OD max. 44 mm, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Mässing, förnicklad
Art.nr.	1909560000
Typ	VG M63 - MS 1/EMV
GTIN (EAN)	4032248536481
Förp.	5 items

VG M63 - MS 1/EMV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Mått och vikter

Höjd	53 mm	Bygghöjd (tum)	2.0866 inch
Längd	71 mm	Bygglängd (tum)	2.7953 inch
Nettovikt	92.4 g		

Temperaturer

Drifttemperatur -40 °C...100 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Allmänna uppgifter


Kabeldiameter utsidan max.	44 mm	Kabeldiameter utsidan min.	34 mm
O-Ring	NBR	Skyddsklass med GWDR	IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K
Åtdragningsmoment	25 Nm	Temperaturområde för användning max.	100 °C
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	Gängstigning	1.5 mm
Halogener	Ja	Skärmdiameter max.	44.00 mm
Skärmdiameter min.	31.00 mm	Nyckelbredd 1	68 mm
Nyckelbredd 2	64 mm	Nyckelbredd	68 mm
Skyddsklass	IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K	Kabelförskruvning	Metrisk, M 63
Grundläggande material	Mässing, förnicklad	Tätning	CR
Tätning	NBR	Gänga (yttre)	M 63
Gängningslängd	14 mm	Vridmoment kupolmutter, max.	57.00 Nm
Skyddsklass (UL)	Type 4X	Vridmoment muffar, max.	26.00 Nm
Vridmoment muffar, min.	24.00 Nm	Vridmoment kupolmutter, min.	53.00 Nm
Plintinsats	Polyamid		

Certifikatnummer kabelförskruvning

Certifikatnummer för kabelförskruvning (GERMILLOYD)	E-14047	Certifikatnummer för kabelförskruvning (UL)	E-199260
Certifikatnummer för kabelförskruvning (cULus)	E-199260	DEF Villkor för godkännande	DNV, UL, cULus

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		



VG M63 - MS 1/EMV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Mässingmuttrar till EMV



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Typ	SKMU EMV M63	Utförande
Art.nr.	1777680000	SKMU MS EMV (kontramutter i mässing – EMC), Kontramutter, M 63,
GTIN (EAN)	4032248157952	6.6 mm, Mässing, förnicklad
Förp.	10 ST	

Plantätning i neopren - GWDR NP



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Typ	GWDR M63-NP	Utförande
Art.nr.	1736290000	GWDR NP (plantätning – neopren), Tätningsring, M 63, Neopren
GTIN (EAN)	4008190956080	
Förp.	10 ST	

Plantätning i polyetylen - GWDR PO



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Typ	GWDR M63-PO	Utförande
Art.nr.	1777990000	GWDR PO (plantätning – polyetylen), Tätningsring, M 63, Polyetylen
GTIN (EAN)	4032248158256	
Förp.	50 ST	

VG M63 - MS 1/EMV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Vulkaniserad fibertätning - KSWF



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Typ	KSWF M63	Utförande
Art.nr.	1076730000	KSWF (plantätning – vulkaniserad fiber), Tätningsring, M 63,
GTIN (EAN)	4032248838653	Vulkanfiber
Förp.	25 ST	

Plantätning i nylon - KSWN



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Typ	KSWN M63	Utförande
Art.nr.	1076660000	KSWN (plantätning – nylon), Tätningsring, M 63, Nylon 6
GTIN (EAN)	4032248838707	
Förp.	25 ST	