



Förutom det omfattande sortimentet av kapslingar erbjuder Weidmüller en rad kabelförskruvningar för de mest skiftande användningsändamål.

Kabelförskruvningarna i mässing, plast och rostfritt stål uppfyller de varierande IP-kapslingsklasserna, för att passa alla industriella kapslingar.

Beroende på kabelförskruvningarnas serie och användningsområde är kabelförskruvningarna godkända och testade enligt VDE, UL, UR, cULus, DNV GL eller EN 45545.

Allmänna beställningsdata

Utförande	VG K (standard plastförskruvning), kabelförskruvning, Rak, M 12, 8 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, Polyamid 6
Art.nr.	1909660000
Typ	VG M12-K67
GTIN (EAN)	4032248536580
Förp.	100 items

VG M12-K67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Mått och vikter

Höjd	22.5 mm	Bygghöjd (tum)	0.8858 inch
Längd	30.5 mm	Bygglängd (tum)	1.2008 inch
Nettovikt	3.66 g		

Temperaturer

Drifttemperatur -20 °C...80 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna uppgifter

Kabeldiameter utsidan max.	6.5 mm	Kabeldiameter utsidan min.	3 mm
Åtdragningsmoment	2 Nm	Silikon	Nej
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2	Temperaturområde för användning max.	100 °C
Temperaturområde för användning min.	-20 °C	Gängstigning	1.5 mm
Halogener	Nej	Normer	EN/IEC 62444
Nyckelbredd 1	15 mm	Skyddsklass	IP67
Kabelförskruvning	Metrisk	Grundläggande material	Polyamid 6
Tätningssats	NBR	Gänga (yttre)	M 12
Gängningslängd	8 mm	Vridmoment kupolmutter, max.	2.50 Nm
Vridmoment kontramutter, min.	2.50 Nm	Vridmoment muffar, max.	3.50 Nm
Vridmoment muffar, min.	2.50 Nm	Vridmoment kupolmutter, min.	1.50 Nm
Vridmoment kontramutter, max.	3.50 Nm		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

VG M12-K67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Plastlåsmuttrar, grå

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.



Allmänna beställningsdata

Typ	SKMU M12 - K GR	Utförande
Art.nr.	1772440000	SKMU PA (kontramutter av plast), Kontramutter, M 12, 5 mm,
GTIN (EAN)	4032248130184	Polyamid 6 (PA6 - GF30)
Förp.	100 ST	

Plantätning i neopren - GWDR NP

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.



Allmänna beställningsdata

Typ	GWDR M12-NP	Utförande
Art.nr.	1913320000	GWDR NP (plantätning - neopren), Tätningsring, M 12, Neopren
GTIN (EAN)	4032248543663	
Förp.	50 ST	

Plantätning i polyetylen - GWDR PO

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.



Allmänna beställningsdata

Typ	GWDR M12-PO	Utförande
Art.nr.	1777920000	GWDR PO (plantätning - polyetylen), Tätningsring, M 12, Polyetylen
GTIN (EAN)	4032248158188	
Förp.	50 ST	