

**VG M16-K67 4-8****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Bildliknande**

Förutom det omfattande sortimentet av kapslingar erbjuder Weidmüller en rad kabelförskruvningar för de mest skiftande användningsändamål.

Kabelförskruvningarna i mässing, plast och rostfritt stål uppfyller de varierande IP-kapslingsklasserna, för att passa alla industriella kapslingar.

Beroende på kabelförskruvningarnas serie och användningsområde är kabelförskruvningarna godkända och testade enligt VDE, UL, UR, cULus, DNV GL eller EN 45545.

**Allmänna beställningsdata**

|            |   |
|------------|---|
| Utförande  | VG K (standard plastförskruvning), kabelförskruvning, Rak, M 16, 8 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, Polyamid 6 |
| Art.nr.    | <a href="#">1909670000</a>  |
| Typ        | VG M16-K67 4-8  |
| GTIN (EAN) | 4032248536597   |
| Förp.      | 50 items  |

## VG M16-K67 4-8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

|           |         |                 |             |
|-----------|---------|-----------------|-------------|
| Höjd      | 26.5 mm | Bygghöjd (tum)  | 1.0433 inch |
| Längd     | 34.5 mm | Bygglängd (tum) | 1.3583 inch |
| Nettovikt | 6.18 g  |                 |             |

## Temperaturer

Drifttemperatur -20 °C...80 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag       |
| REACH SVHC                 | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

## Allmänna uppgifter

|                                      |         |                                      |              |
|--------------------------------------|---------|--------------------------------------|--------------|
| Kabeldiameter utsidan max.           | 8 mm    | Kabeldiameter utsidan min.           | 4 mm         |
| Åtdragningsmoment                    | 2.5 Nm  | Silikon                              | Nej          |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94       | V-2     | Temperaturområde för användning max. | 100 °C       |
| Temperaturområde för användning min. | -20 °C  | Gängstigning                         | 1.5 mm       |
| Halogener                            | Nej     | Normer                               | EN/IEC 62444 |
| Nyckelbredd 1                        | 19 mm   | Skyddsklass                          | IP67         |
| Kabelförskruvning                    | Metrisk | Grundläggande material               | Polyamid 6   |
| Tätningssats                         | NBR     | Gänga (yttre)                        | M 16         |
| Gängningslängd                       | 8 mm    | Vridmoment kupolmutter, max.         | 3.00 Nm      |
| Vridmoment kontramutter, min.        | 2.00 Nm | Vridmoment muffar, max.              | 3.00 Nm      |
| Vridmoment muffar, min.              | 2.00 Nm | Vridmoment kupolmutter, min.         | 2.00 Nm      |
| Vridmoment kontramutter, max.        | 3.00 Nm |                                      |              |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000441    | ETIM 9.0    | EC000441    |
| ETIM 10.0   | EC000441    | ECLASS 14.0 | 27-14-08-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-01 |             |             |

## VG M16-K67 4-8

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

### Plastlåsmuttrar, grå

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.



#### Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | SKMU M16 - K GR            | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1772450000</a> | SKMU PA (kontramutter av plast), Kontramutter, M 16, 5 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248130191              | Polyamid 6 (PA6 - GF30)                                    |
| Förp.      | 100 ST                     |  |

### Plantätning i neopren - GWDR NP

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.



#### Allmänna beställningsdata

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | GWDR M16-NP                | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1736230000</a> | GWDR NP (plantätning - neopren), Tättningsring, M 16, Neopren |
| GTIN (EAN) | 4008190956028              |   |
| Förp.      | 50 ST                      |   |

### Plantätning i polyetylen - GWDR PO

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.



#### Allmänna beställningsdata

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | GWDR M16-PO                | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1777930000</a> | GWDR PO (plantätning - polyetylen), Tättningsring, M 16, Polyetylen |
| GTIN (EAN) | 4032248158195              |   |
| Förp.      | 50 ST                      |   |