

VG M20-K67 10-14**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande

Förutom det omfattande sortimentet av kapslingar erbjuder Weidmüller en rad kabelförskruvningar för de mest skiftande användningsändamål.

Kabelförskruvningarna i mässing, plast och rostfritt stål uppfyller de varierande IP-kapslingsklasserna, för att passa alla industriella kapslingar.

Beroende på kabelförskruvningarnas serie och användningsområde är kabelförskruvningarna godkända och testade enligt VDE, UL, UR, cULus, DNV GL eller EN 45545.

Allmänna beställningsdata

Utförande	VG K (standard plastförskruvning), kabelförskruvning, Rak, M 20, 10 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, Polyamid 6
Art.nr.	1909700000
Typ	VG M20-K67 10-14
GTIN (EAN)	4032248536627
Förp.	50 items

VG M20-K67 10-14

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Höjd	31 mm	Bygghöjd (tum)	1.2205 inch
Längd	41 mm	Bygglängd (tum)	1.6142 inch
Nettovikt	12.7 g		

Temperaturer

Drifttemperatur -20 °C...80 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna uppgifter

Kabeldiameter utsidan max.	14 mm	Kabeldiameter utsidan min.	10 mm
Åtdragningsmoment	3.5 Nm	Silikon	Nej
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2	Temperaturområde för användning max.	100 °C
Temperaturområde för användning min.	-20 °C	Gängstigning	1.5 mm
Halogener	Nej	Normer	EN/IEC 62444
Nyckelbredd 1	27 mm	Skyddsklass	IP67
Kabelförskruvning	Metrisk	Grundläggande material	Polyamid 6
Tätningssats	NBR	Gänga (yttre)	M 20
Gängningslängd	10 mm	Vridmoment kupolmutter, max.	4.50 Nm
Vridmoment kontramutter, min.	3.00 Nm	Vridmoment muffar, max.	4.00 Nm
Vridmoment muffar, min.	3.00 Nm	Vridmoment kupolmutter, min.	3.50 Nm
Vridmoment kontramutter, max.	4.00 Nm		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

VG M20-K67 10-14

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Plastlåsmuttrar, grå



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Typ	SKMU M20 - K GR	Utförande
Art.nr.	1772460000	SKMU PA (kontramutter av plast), Kontramutter, M 20, 6 mm,
GTIN (EAN)	4032248130207	Polyamid 6 (PA6 - GF30)
Förp.	100 ST	

Plantätning i neopren - GWDR NP



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Typ	GWDR M20-NP	Utförande
Art.nr.	1736240000	GWDR NP (plantätning - neopren), Tättningsring, M 20, Neopren
GTIN (EAN)	4008190956035	
Förp.	50 ST	

Plantätning i polyetylen - GWDR PO



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Typ	GWDR M20-PO	Utförande
Art.nr.	1777940000	GWDR PO (plantätning - polyetylen), Tättningsring, M 20, Polyetylen
GTIN (EAN)	4032248158201	
Förp.	100 ST	