

Bildliknande

Förutom det omfattande sortimentet av kapslingar erbjuder Weidmüller en rad kabelförskruvningar för de mest skiftande användningsändamål.

Kabelförskruvningarna i mässing, plast och rostfritt stål uppfyller de varierande IP-kapslingsklasserna, för att passa alla industriella kapslingar.

Beroende på kabelförskruvningarnas serie och användningsområde är kabelförskruvningarna godkända och testade enligt VDE, UL, UR, cULus, DNV GL eller EN 45545.

Allmänna beställningsdata

Utförande	VG K (standard plastförskruvning), kabelförskruvning, Rak, M 40, 18 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, Polyamid 6
Art.nr.	1909730000
Typ	VG M40-K67
GTIN (EAN)	4032248536658
Förp.	10 items

VG M40-K67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Mått och vikter

Höjd	51.5 mm	Bygghöjd (tum)	2.0276 inch
Längd	69.5 mm	Bygglängd (tum)	2.7362 inch
Nettovikt	78.1 g		

Temperaturer

Drifttemperatur -20 °C...80 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna uppgifter

Kabeldiameter utsidan max.	32 mm	Kabeldiameter utsidan min.	22 mm
Åtdragningsmoment	5 Nm	Silikon	Nej
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2	Temperaturområde för användning max.	100 °C
Temperaturområde för användning min.	-20 °C	Gängstigning	1.5 mm
Halogener	Nej	Normer	EN/IEC 62444
Nyckelbredd 1	53 mm	Skyddsklass	IP67
Kabelförskruvning	Metrisk	Grundläggande material	Polyamid 6
Tätningssats	NBR	Gänga (yttre)	M 40
Gängningslängd	18 mm	Vridmoment kupolmutter, max.	20.50 Nm
Vridmoment kontramutter, min.	4.50 Nm	Vridmoment muffar, max.	5.50 Nm
Vridmoment muffar, min.	4.50 Nm	Vridmoment kupolmutter, min.	19.50 Nm
Vridmoment kontramutter, max.	5.50 Nm		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

VG M40-K67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Plastlåsmuttrar, grå

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.



Allmänna beställningsdata

Typ	SKMU M40 - K GR	Utförande
Art.nr.	1772490000	SKMU PA (kontramutter av plast), Kontramutter, M 40, 7 mm,
GTIN (EAN)	4032248130238	Polyamid 6 (PA6 - GF30)
Förp.	50 ST	

Plantätning i neopren - GWDR NP

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.



Allmänna beställningsdata

Typ	GWDR M40-NP	Utförande
Art.nr.	1736270000	GWDR NP (plantätning - neopren), Tätningsring, M 40, Neopren
GTIN (EAN)	4008190956066	
Förp.	20 ST	

Plantätning i polyetylen - GWDR PO

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.



Allmänna beställningsdata

Typ	GWDR M40-PO	Utförande
Art.nr.	1777970000	GWDR PO (plantätning - polyetylen), Tätningsring, M 40, Polyetylen
GTIN (EAN)	4032248158232	
Förp.	50 ST	