

Bildliknande

Förutom det omfattande sortimentet av kapslingar erbjuder Weidmüller en rad kabelförskruvningar för de mest skiftande användningsändamål.

Kabelförskruvningarna i mässing, plast och rostfritt stål uppfyller de varierande IP-kapslingsklasserna, för att passa alla industriella kapslingar.

Beroende på kabelförskruvningarnas serie och användningsområde är kabelförskruvningarna godkända och testade enligt VDE, UL, UR, cULus, DNV GL eller EN 45545.

Allmänna beställningsdata

Utförande	VG K (standard plastförskruvning), kabelförskruvning, Rak, M 63, 18 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, Polyamid 6
Art.nr.	1909750000
Typ	VG M63-K67
GTIN (EAN)	4032248536672
Förp.	10 items

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Höjd	53 mm	Bygghöjd (tum)	2.0866 inch
Längd	71 mm	Bygglängd (tum)	2.7953 inch
Nettovikt	100.1 g		

Temperaturer

Drifttemperatur -20 °C...80 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna uppgifter

Kabeldiameter utsidan max.	44 mm	Kabeldiameter utsidan min.	34 mm
Åtdragningsmoment	12 Nm	Silikon	Nej
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2	Temperaturområde för användning max.	100 °C
Temperaturområde för användning min.	-20 °C	Gängstigning	1.5 mm
Halogener	Nej	Normer	EN/IEC 62444
Nyckelbredd 1	65 mm	Skyddsklass	IP67
Kabelförskruvning	Metrisk	Grundläggande material	Polyamid 6
Tätningssats	NBR	Gänga (yttre)	M 63
Gängningslängd	18 mm	Vridmoment kupolmutter, max.	20.50 Nm
Vridmoment kontramutter, min.	11.50 Nm	Vridmoment muffar, max.	12.50 Nm
Vridmoment muffar, min.	11.50 Nm	Vridmoment kupolmutter, min.	19.50 Nm
Vridmoment kontramutter, max.	12.50 Nm		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

VG M63-K67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Plastlåsmuttrar, grå

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.



Allmänna beställningsdata

Typ	SKMU M63 - K GR	Utförande
Art.nr.	1772510000	SKMU PA (kontramutter av plast), Kontramutter, M 63, 8 mm,
GTIN (EAN)	4032248130252	Polyamid 6 (PA6 - GF30)
Förp.	10 ST	

Plantätning i neopren - GWDR NP

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.



Allmänna beställningsdata

Typ	GWDR M63-NP	Utförande
Art.nr.	1736290000	GWDR NP (plantätning - neopren), Tätningsring, M 63, Neopren
GTIN (EAN)	4008190956080	
Förp.	10 ST	

Plantätning i polyetylen - GWDR PO

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.



Allmänna beställningsdata

Typ	GWDR M63-PO	Utförande
Art.nr.	1777990000	GWDR PO (plantätning - polyetylen), Tätningsring, M 63, Polyetylen
GTIN (EAN)	4032248158256	
Förp.	50 ST	