

VG PG13.5-K67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande



Förutom det omfattande sortimentet av kapslingar erbjuder Weidmüller en rad kabelförskruvningar för de mest skiftande användningsändamål.

Kabelförskruvningarna i mässing, plast och rostfritt stål uppfyller de varierande IP-kapslingsklasserna, för att passa alla industriella kapslingar.

Beroende på kabelförskruvningarnas serie och användningsområde är kabelförskruvningarna godkända och testade enligt VDE, UL, UR, cULus, DNV GL eller EN 45545.

Allmänna beställningsdata

Utförande	VG K (standard plastförskruvning), kabelförskruvning, Rak, PG 13,5, 10 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, Polyamid 6
Art.nr.	1909790000
Typ	VG PG13.5-K67
GTIN (EAN)	4032248536719
Förp.	50 items

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Mått och vikter

Höjd	29 mm	Bygghöjd (tum)	1.1417 inch
Längd	39 mm	Bygglängd (tum)	1.5354 inch
Nettovikt	9.82 g		

Temperaturer

Drifttemperatur -20 °C...80 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna uppgifter

Kabeldiameter utsidan max.	12 mm	Kabeldiameter utsidan min.	6 mm
Åtdragningsmoment	3 Nm	Silikon	Nej
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2	Temperaturområde för användning max.	100 °C
Temperaturområde för användning min.	-20 °C	Gängstigning	1.41 mm
Halogener	Nej	Nyckelbredd 1	24 mm
Skyddsklass	IP67	Kabelförskruvning	PG
Grundläggande material	Polyamid 6	Tätningssats	NBR
Gänga (yttre)	PG 13,5	Gängningslängd	10 mm
Vridmoment kupolmutter, max.	4.50 Nm	Vridmoment kontramutter, min.	2.50 Nm
Vridmoment muffar, max.	3.50 Nm	Vridmoment muffar, min.	2.50 Nm
Vridmoment kupolmutter, min.	3.50 Nm	Vridmoment kontramutter, max.	3.50 Nm

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

VG PG13.5-K67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Plastlåsmuttrar, grå

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.



Allmänna beställningsdata

Typ	SKMU PG 13,5-K GR	Utförande
Art.nr.	1697470000	SKMU PA (kontramutter av plast), Kontramutter, PG 13,5, 6 mm,
GTIN (EAN)	4008190880583	Polyamid 6 (PA6 - GF30)
Förp.	100 ST	

Plantätning i neopren - GWDR NP

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.



Allmänna beställningsdata

Typ	GWDR PG13,5-NP	Utförande
Art.nr.	1719570000	GWDR NP (plantätning - neopren), Tättningsring, PG 13,5, Neopren
GTIN (EAN)	4008190352837	
Förp.	100 ST	

Plantätning i polyetylen - GWDR PO

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.



Allmänna beställningsdata

Typ	GWDR PG13,5-PO	Utförande
Art.nr.	1719470000	GWDR PO (plantätning - polyetylen), Tättningsring, PG 13,5,
GTIN (EAN)	4008190352721	Polyetylen
Förp.	100 ST	