

Bildliknande

Förutom det omfattande sortimentet av kapslingar erbjuder Weidmüller en rad kabelförskruvningar för de mest skiftande användningsändamål.

Kabelförskruvningarna i mässing, plast och rostfritt stål uppfyller de varierande IP-kapslingsklasserna, för att passa alla industriella kapslingar.

Beroende på kabelförskruvningarnas serie och användningsområde är kabelförskruvningarna godkända och testade enligt VDE, UL, UR, cULus, DNV GL eller EN 45545.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|---|
| Utförande | VG K (standard plastförskruvning), kabelförskruvning, Rak, PG 29, 11 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, Polyamid 6 |
| Art.nr. | 1909820000 |
| Typ | VG PG29-K67 |
| GTIN (EAN) | 4032248536740 |
| Förp. | 20 items |

VG PG29-K67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|--------|-----------------|-------------|
| Höjd | 41 mm | Bygghöjd (tum) | 1.6142 inch |
| Längd | 52 mm | Bygglängd (tum) | 2.0472 inch |
| Nettovikt | 34.6 g | | |

Temperaturer

Drifttemperatur -20 °C...80 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

Allmänna uppgifter

| | | | |
|--------------------------------------|------------|--------------------------------------|---------|
| Kabeldiameter utsidan max. | 25 mm | Kabeldiameter utsidan min. | 18 mm |
| Åtdragningsmoment | 9 Nm | Silikon | Nej |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-2 | Temperaturområde för användning max. | 100 °C |
| Temperaturområde för användning min. | -20 °C | Gångstigning | 1.59 mm |
| Halogener | Nej | Nyckelbredd 1 | 42 mm |
| Skyddsklass | IP67 | Kabelförskruvning | PG |
| Grundläggande material | Polyamid 6 | Tätningssats | NBR |
| Gänga (yttre) | PG 29 | Gängningslängd | 11 mm |
| Vridmoment kupolmutter, max. | 10.50 Nm | Vridmoment kontramutter, min. | 8.50 Nm |
| Vridmoment muffar, max. | 9.50 Nm | Vridmoment muffar, min. | 8.50 Nm |
| Vridmoment kupolmutter, min. | 9.50 Nm | Vridmoment kontramutter, max. | 9.50 Nm |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000441 | ETIM 9.0 | EC000441 |
| ETIM 10.0 | EC000441 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-01 | | |

VG PG29-K67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Plastlåsmuttrar, grå

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.



Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | SKMU PG29-K GR | Utförande |
| Art.nr. | 1698230000 | SKMU PA (kontramutter av plast), Kontramutter, PG 29, 7 mm, |
| GTIN (EAN) | 4008190884765 | Polyamid 6 (PA6 - GF30) |
| Förp. | 50 ST | |

Plantätning i neopren - GWDR NP

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.



Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | GWDR PG29-NP | Utförande |
| Art.nr. | 1719600000 | GWDR NP (plantätning - neopren), Tätningsring, PG 29, Neopren |
| GTIN (EAN) | 4008190352868 | |
| Förp. | 50 ST | |

Plantätning i polyetylen - GWDR PO

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.



Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | GWDR PG29-PO | Utförande |
| Art.nr. | 1719500000 | GWDR PO (plantätning - polyetylen), Tätningsring, PG 29, Polyetylen |
| GTIN (EAN) | 4008190352769 | |
| Förp. | 50 ST | |