

**VG M16-1/MS68****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Bildliknande**

Förutom det omfattande sortimentet av kapslingar erbjuder Weidmüller en rad kabelförskruvningar för de mest skiftande användningsändamål.

Kabelförskruvningarna i mässing, plast och rostfritt stål uppfyller de varierande IP-kapslingsklasserna, för att passa alla industriella kapslingar.

Beroende på kabelförskruvningarnas serie och användningsområde är kabelförskruvningarna godkända och testade enligt VDE, UL, UR, cULus, DNV GL eller EN 45545.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	VG MS (standard kabelförskruvning av mässing), kabelförskruvning, Rak, M 16, 7 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Mässing, förnicklad
Art.nr.	<a href="#">1909910000</a>
Typ	VG M16-1/MS68
GTIN (EAN)	4032248536832
Förp.	50 items

## VG M16-1/MS68

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

## Mått och vikter

Höjd	28.5 mm	Bygghöjd (tum)	1.122 inch
Längd	35.5 mm	Bygglängd (tum)	1.3976 inch
Nettovikt	26 g		

## Temperaturer

Drifttemperatur -40 °C...100 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

## Allmänna uppgifter

Kabeldiameter utsidan max.	10 mm	Kabeldiameter utsidan min.	5 mm
O-Ring	NBR	Skyddsklass med GWDR	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
Åtdragningsmoment	7 Nm	Temperaturområde för användning max.	100 °C
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	Gängstigning	1.5 mm
Halogener	Ja	Nyckelbredd 1	20 mm
Nyckelbredd 2	20 mm	Nyckelbredd	20 mm
Skyddsklass	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)	Kabelförskruvning	Metrisk, M 16
Grundläggande material	Mässing, förnicklad	Tätning	CR
Tätning	NBR	Gänga (yttre)	M 16
Gängningslängd	7 mm	Vridmoment kupolmutter, max.	8.50 Nm
Skyddsklass (UL)	Type 4X	Vridmoment muffar, max.	4.50 Nm
Vridmoment muffar, min.	3.50 Nm	Vridmoment kupolmutter, min.	7.50 Nm
Plintinsats	Polyamid		

## Certifikatnummer kabelförskruvning

Certifikatnummer för kabelförskruvning (GERMLLOYD)	E-14047	Certifikatnummer för kabelförskruvning (UL)	E-199260
Certifikatnummer för kabelförskruvning (cULus)	E-199260	DEF   Villkor för godkännande	DNV, UL, cULus

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

## VG M16-1/MS68

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Mässingsmuttrar, förnicklade



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

## Allmänna beställningsdata

Typ	SKMU M16 MS	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1736990000</a>	SKMU MS (kontramutter i mässing), Kontramutter, M 16, 2,8 mm,
GTIN (EAN)	4008190956462	Mässing, förnicklad
Förp.	100 ST	

## Mässingslåsmuttrar, obehandlade



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

## Allmänna beställningsdata

Typ	SKMU M16 MS SC	Utförande
Art.nr.	<a href="#">0930640001</a>	SKMU MS (kontramutter i mässing), Kontramutter, M 16, 4 mm,
GTIN (EAN)	4032248976065	Mässing
Förp.	50 ST	

## Plantätning i neopren - GWDR NP



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

## Allmänna beställningsdata

Typ	GWDR M16-NP	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1736230000</a>	GWDR NP (plantätning - neopren), Tätningsring, M 16, Neopren
GTIN (EAN)	4008190956028	
Förp.	50 ST	

## VG M16-1/MS68

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

### Plantätning i polyetylen - GWDR PO

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.



#### Allmänna beställningsdata

Typ	GWDR M16-PO	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1777930000</a>	GWDR PO (plantätning – polyetylen), Tätningsring, M 16, Polyetylen
GTIN (EAN)	4032248158195	
Förp.	50 ST	

### Vulkaniserad fibertätning - KSWF

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.



#### Allmänna beställningsdata

Typ	KSWF M16	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1076680000</a>	KSWF (plantätning – vulkaniserad fiber), Tätningsring, M 16, Vulkanfiber
GTIN (EAN)	4032248838615	
Förp.	25 ST	

### Plantätning i nylon - KSWN

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.



#### Allmänna beställningsdata

Typ	KSWN M16	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1076630000</a>	KSWN (plantätning – nylon), Tätningsring, M 16, Nylon 6
GTIN (EAN)	4032248838677	
Förp.	25 ST	