

VG M40-1/MS68**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande

Förutom det omfattande sortimentet av kapslingar erbjuder Weidmüller en rad kabelförskruvningar för de mest skiftande användningsändamål.

Kabelförskruvningarna i mässing, plast och rostfritt stål uppfyller de varierande IP-kapslingsklasserna, för att passa alla industriella kapslingar.

Beroende på kabelförskruvningarnas serie och användningsområde är kabelförskruvningarna godkända och testade enligt VDE, UL, UR, cULus, DNV GL eller EN 45545.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|--|
| Utförande | VG MS (standard kabelförskruvning av mässing), kabelförskruvning, Rak, M 40, 9 mm, OD min. 19 - OD max. 28 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Mässing, förnicklad |
| Art.nr. | 1909940000 |
| Typ | VG M40-1/MS68 |
| GTIN (EAN) | 4032248536863 |
| Förp. | 10 items |

VG M40-1/MS68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|---------|-----------------|-------------|
| Höjd | 43.5 mm | Bygghöjd (tum) | 1.7126 inch |
| Längd | 52.5 mm | Bygglängd (tum) | 2.0669 inch |
| Nettovikt | 76.1 g | | |

Temperaturer

Drifttemperatur -40 °C...100 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel med undantag |
| RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139 |

Allmänna uppgifter

| | | | |
|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| Kabeldiameter utsidan max. | 28 mm | Kabeldiameter utsidan min. | 19 mm |
| O-Ring | NBR | Skyddsklass med GWDR | IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.) |
| Åtdragningsmoment | 12 Nm | Temperaturområde för användning max. | 100 °C |
| Temperaturområde för användning min. | -40 °C | Gängstigning | 1.5 mm |
| Halogener | Ja | Nyckelbredd 1 | 43 mm |
| Nyckelbredd 2 | 43 mm | Nyckelbredd | 43 mm |
| Skyddsklass | IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.) | Kabelförskruvning | Metrisk, M 40 |
| Grundläggande material | Mässing, förnicklad | Tätning | CR |
| Tätning | NBR | Gänga (yttre) | M 40 |
| Gängningslängd | 9 mm | Vridmoment kupolmutter, max. | 18.00 Nm |
| Skyddsklass (UL) | Type 4X | Vridmoment muffar, max. | 12.50 Nm |
| Vridmoment muffar, min. | 11.50 Nm | Vridmoment kupolmutter, min. | 16.00 Nm |
| Plintinsats | Polyamid | | |

Certifikatnummer kabelförskruvning

| | | | |
|--|----------|---|----------------|
| Certifikatnummer för kabelförskruvning (GERMLLOYD) | E-14047 | Certifikatnummer för kabelförskruvning (UL) | E-199260 |
| Certifikatnummer för kabelförskruvning (cULus) | E-199260 | DEF Villkor för godkännande | DNV, UL, cULus |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000441 | ETIM 9.0 | EC000441 |
| ETIM 10.0 | EC000441 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-01 | | |

VG M40-1/MS68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Mässingsmuttrar, förnicklade



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | SKMU M40 MS | Utförande |
| Art.nr. | 1737030000 | SKMU MS (kontramutter i mässing), Kontramutter, M 40, 5 mm, |
| GTIN (EAN) | 4008190956509 | Mässing, förnicklad |
| Förp. | 50 ST | |

Mässingslåsmuttrar, obehandlade



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | SKMU M40 MS SC | Utförande |
| Art.nr. | 0930640005 | SKMU MS (kontramutter i mässing), Kontramutter, M 40, 4.8 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248976096 | Mässing |
| Förp. | 10 ST | |

Plantätning i neopren - GWDR NP



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | GWDR M40-NP | Utförande |
| Art.nr. | 1736270000 | GWDR NP (plantätning - neopren), Tätningsring, M 40, Neopren |
| GTIN (EAN) | 4008190956066 | |
| Förp. | 20 ST | |

Tillbehör**Plantätning i polyetylen - GWDR PO**

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

**Allmänna beställningsdata**

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | GWDR M40-PO | Utförande |
| Art.nr. | 1777970000 | GWDR PO (plantätning – polyetylen), Tättningsring, M 40, Polyetylen |
| GTIN (EAN) | 4032248158232 | |
| Förp. | 50 ST | |