

TS15 64 KLIPPON K11**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Klippon® K-serie, tillbehör

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|---|
| Utförande | Montageskena, TS 15, Bredd: 64 mm, utan avlångt hål, Stål, förzinkad, förkromad |
| Art.nr. | 1909990000 |
| Typ | TS15 64 KLIPPON K11 |
| GTIN (EAN) | 4032248536917 |
| Förp. | 1 items |

TS15 64 KLIPPON K11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|--------|-----------------|-------------|
| Djup | 7.5 mm | Byggdjup (tum) | 0.2953 inch |
| Höjd | 15 mm | Bygghöjd (tum) | 0.5906 inch |
| Bredd | 64 mm | Byggbredd (tum) | 2.5197 inch |
| Nettovikt | 12 g | | |

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

Allmän information tillbehör

| | | | |
|------------------------|------|-------------|----------------------|
| Materialtjocklek | 1 mm | Yta | förzinkad, förkromad |
| Grundläggande material | Stål | Stämpelmått | 4,5 x 20 mm |

Allmänna uppgifter

| | | | |
|------------------|--------------|------------------------|----------------------|
| Materialtjocklek | 1 mm | Monteringsanvisning | Direktmontage |
| Normer | DIN EN 60715 | Yta | förzinkad, förkromad |
| Slagtålighet | 10.00 J | Grundläggande material | Stål |
| Stämpelmått | 4,5 x 20 mm | | |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001285 | ETIM 9.0 | EC001285 |
| ETIM 10.0 | EC001285 | ECLASS 14.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-02 | | |