

TS15 155 KLIPPON K3 CSS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Klippon® K-serie, tillbehör

Allmänna beställningsdata

Utförande	Montageskena, TS 15, Bredd: 155 mm, utan avlångt hål, Stål, förzinkad, förkromad
Art.nr.	1910030000
Typ	TS15 155 KLIPPON K3 CSS
GTIN (EAN)	4032248536948
Förp.	1 items

TS15 155 KLIPPON K3 CSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	7.5 mm	Byggdjup (tum)	0.2953 inch
Höjd	15 mm	Bygghöjd (tum)	0.5906 inch
Bredd	155 mm	Byggbredd (tum)	6.1024 inch
Nettovikt	25 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmän information tillbehör

Materialtjocklek	1 mm	Yta	förzinkad, förkromad
Grundläggande material	Stål	Stämpelmått	4,5 x 20 mm

Allmänna uppgifter

Materialtjocklek	1 mm	Monteringsanvisning	Direktmontage
Normer	DIN EN 60715	Yta	förzinkad, förkromad
Slagtålighet	10.00 J	Grundläggande material	Stål
Stämpelmått	4,5 x 20 mm		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		