

TS35/260 KLIPPON K71 CSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande

Avbildning liknande

Klippon® K-serie, tillbehör

Allmänna beställningsdata

Utförande	Montageskena, TS 35, TS 35 x 7.5, Bredd: 260 mm, utan avlångt hål, Stål, förzinkad, förkromad
Art.nr.	1910140000
Typ	TS35/260 KLIPPON K71 CSS
GTIN (EAN)	403224853705 1
Förp.	1 items

TS35/260 KLIPPON K71 CSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	7.5 mm	Byggdjup (tum)	0.2953 inch
Höjd	35 mm	Bygghöjd (tum)	1.378 inch
Bredd	260 mm	Byggbredd (tum)	10.2362 inch
Nettovikt	95 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmän information tillbehör

Materialtjocklek	1 mm	Yta	förzinkad, förkromad
Grundläggande material	Stål	Stämpelmått	5,5 x 20 mm

Allmänna uppgifter

Materialtjocklek	1 mm	Monteringsanvisning	Direktmontage
Normer	DIN EN 60715	Yta	förzinkad, förkromad
Slagtålighet	10.00 J	Grundläggande material	Stål
Stämpelmått	5,5 x 20 mm		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		