

WSMC 16-20**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Abbildung liknande

WSM är ett komplett märkningssystem för kablar, ledningar, rör och komponenter – det erbjuder permanent märkning i miljöer där ingen annan märkning kan klara detta. Detta sortiment består av märkningsplåtar, hållare och rostfria buntband – finns individuellt eller komplett i WSM Set and Service Box.

Fördelar:

- Kraftig prägningstext för optimal läsbarhet
- Tål värme, kyla, korrosion, syror, kemikalier eld etc.
- En- eller flerteckensmärkning, även kombinerbar
- Snabbt montage
- Idealisk utomhus
- Enkel montering med buntband

Allmänna beställningsdata

Utförande	Märkningar i rostfritt stål, Ledar- och kabelmärkning, 112 x 10 mm, Silver
Art.nr.	1912140000
Typ	WSMC 16-20
GTIN (EAN)	4032248541188
Förp.	1 items

WSMC 16-20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	0.5 mm	Byggdjup (tum)	0.0197 inch
Höjd	112 mm	Bygghöjd (tum)	4.4094 inch
Bredd	10 mm	Byggbredd (tum)	0.3937 inch
Nettovikt	2.3 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning 500 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
 REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Orientering av texten	vågrätt
Antal per ark	1
Typ av märkning	Kundspecifik
Bredd	10 mm
Temperaturområde för användning max.	500 °C
Färgkod	Silver
Grundläggande material	Rostfritt stål 1.4404
Skrivna tecken	blandade tecken
Antal tecken	20
Antal märkningar per förpackningsenhet	Leveransform Komponentdel
Antal märkningar per kombination	1 Component part = Conductor and cable markers
Temperaturområde för användning	500 °C

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		