

## WSMC 1-5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Avbildning liknande

WSM är ett komplett märkningssystem för kablar, ledningar, rör och komponenter – det erbjuder permanent märkning i miljöer där ingen annan märkning kan klara detta. Detta sortiment består av märkningsplåtar, hållare och rostfria buntband – finns individuellt eller komplett i WSM Set and Service Box.

Fördelar:

- Kraftig prägningstext för optimal läsbarhet
- Tål värme, kyla, korrosion, syror, kemikalier eld etc.
- En- eller flerteckensmärkning, även kombinerbar
- Snabbt montage
- Idealisk utomhus
- Enkel montering med buntband

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Märkningar i rostfritt stål, Ledar- och kabelmärkning, 53.5 x 10 mm, Silver
Art.nr.	<a href="#">1912170000</a>
Typ	WSMC 1-5
GTIN (EAN)	4032248541218
Förp.	100 items

## WSMC 1-5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Djup	0.5 mm	Byggdjup (tum)	0.0197 inch
Höjd	53.5 mm	Bygghöjd (tum)	2.1063 inch
Bredd	10 mm	Byggbredd (tum)	0.3937 inch
Nettovikt	0.08 g		

## Temperaturer

Temperaturområde för användning 500 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänna data

Orientering av texten	vågrätt
Typ av märkning	Kundspecifik
Bredd	10 mm
Temperaturområde för användning max.	500 °C
Färgkod	Silver
Grundläggande material	Rostfritt stål 1.4404
Skrivna tecken	blandade tecken
Antal tecken	5
Antal märkningar per förpackningsenhet	Leveransform Komponentdel
Antal märkningar per kombination	1 Component part = Conductor and cable markers
Temperaturområde för användning	500 °C
Antal per rulle	20

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		