


SAI-TS35 MF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Passiva M12 fördelare finns i alla tänkbara former och utföranden. Dessutom finns några särskilda versioner, som SAI fördelare för EX området eller den ergonomiska M8 endast hos Weidmüller. Många rättsskyddade lösningar ingår i dessa innovativa produkter.

Allmänna beställningsdata

Art.nr.	1917400000
Typ	SAI-TS35 MF
GTIN (EAN)	4032248551330
Förp.	1 items

Tekniska data**Godkännanden**

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	3 mm	Byggdjup (tum)	0.1181 inch
Höjd	89 mm	Bygghöjd (tum)	3.5039 inch
Bredd	52 mm	Byggbredd (tum)	2.0472 inch
Nettovikt	103 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002310	ETIM 9.0	EC002310
ETIM 10.0	EC002310	ECLASS 14.0	27-44-02-10
ECLASS 15.0	27-44-02-10		

Profilritning

