

**SCREWTY SET -DM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Det perfekta verktyget för alla tillämpningar

Screwty® är det idealiska universalverktyget för åtdragning alla vanliga givar- och ställdonsledningar. Med Screwty® kommer man även lätt åt svåråtkomliga, runda kontaktdon. Utan stor kraft, bara med enkel vridning kan kontaktdon enkelt lossas och skruvas fast. Screwty® passar till de flesta ledningar och kontaktdon även från andra tillverkare (över 90 %) och är därmed unik och kan användas över hela världen. Screwty® består av ett handtag med en konventionell 1/4-tumsanslutning. Sålunda kan det användas för alla storlekar: för M12 och M8 runda anslutningsdon samt för M12F och M8F fritt konfektionerbara stickproppar och uttag, liksom för alla M23 stickproppar och uttag.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Cable gland tool for M8, M12 lines and connectors
Art.nr.	<a href="#">192000000</a>
Typ	SCREWTY SET -DM
GTIN (EAN)	4032248436859
Förp.	1 items
Förpackning	Kartong

**SCREWTY SET -DM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Tekniska data****Mått och vikter**

Nettovikt	312 g
-----------	-------

**Miljööverensstämmelse för produkt**

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

**Skruvverktyg**

inchtdragningsmoment, max.	1.7 Nm	inchtdragningsmoment, min.	0.5 Nm
----------------------------	--------	----------------------------	--------

**Viktig hänvisningstext**

Produktinformation	<p>Ingår i leveransen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Batteridrivna momentskruvdragare 0,5-1,7 Nm + inställningshjälp</li><li>• Utbytbar kniv 1/4 tum</li><li>• Fäste M8 för formgjutna linjer</li><li>• Fäste M8F för anpassningsbara anslutningar</li><li>• Fäste M12 för formgjutna linjer</li><li>• Fäste M12F för anpassningsbara anslutningar</li></ul>
--------------------	--

**Klassificeringar**

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		