

MCP AP PLUS


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Våra MCP-plottrar kompletterar Weidmüller Multi-Card-konceptet och kan användas med Weidmüllers M-Print® PRO-programvara. De är särskilt lämpliga för utskrift av enskilda etiketter eller delar av MultiCard. Positionsramen för SlimFix-märkningar av storlek 4 till 6 kan användas för att skriva ut MultiCards för plintar, kablar, ledningar och enheter. MCB-etikettens positionsram används för att skriva ut etiketter.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Upptagning
Art.nr.	1924360000
Typ	MCP AP PLUS
GTIN (EAN)	4032248563548
Förp.	1 items

MCP AP PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	324 mm	Byggdjup (tum)	12.7559 inch
Höjd	10 mm	Bygghöjd (tum)	0.3937 inch
Bredd	440 mm	Byggbredd (tum)	17.3228 inch
Nettovikt	800 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Märkningssystem

Märkskylttyp	MultiCard	Utförande	Plotter MCP Plus, montageplatta för MultiCard-märkning
--------------	-----------	-----------	--

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001675	ETIM 9.0	EC001675
ETIM 10.0	EC001675	ECLASS 14.0	19-14-90-90
ECLASS 15.0	19-14-90-90		