

**HDC 40D TBU 2M32G CSS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagåtlighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering. För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

**Allmänna beställningsdata**

|            |   |
|------------|---|
| Utförande  | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass: IP65, i ijackat tillstånd, stickproppskåpa, Kabelingång ovsida, Kabelingång på sidan, Tvärförregling på underdelen, hög, Storlek på kabelinföringar: M 32 |
| Art.nr.    | <a href="#">1927480000</a>  |
| Typ        | HDC 40D TBU 2M32G CSS   |
| GTIN (EAN) | 4032248574568   |
| Förp.      | 1 items   |

## HDC 40D TBU 2M32G CSS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

## Mått och vikter

Nettovikt

259 g

## Temperaturer

Gränsvärde, temperatur

-40 °C ... 125 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel utan undantag

REACH SVHC

Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Kemikaliebeständighet

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Innehåll            | Aceton                 |
| Kemisk beständighet | Villkorligt beständigt |
| Innehåll            | Borrolja               |
| Kemisk beständighet | Beständigt             |
| Innehåll            | Diesel                 |
| Kemisk beständighet | Beständigt             |
| Innehåll            | Etylalkohol            |
| Kemisk beständighet | Beständigt             |
| Innehåll            | Växellådsolja          |
| Kemisk beständighet | Beständigt             |
| Innehåll            | Hydraulolja            |
| Kemisk beständighet | Beständigt             |
| Innehåll            | Kylmedium              |
| Kemisk beständighet | Beständigt             |
| Innehåll            | Petroleumbensin        |
| Kemisk beständighet | Beständigt             |
| Innehåll            | Svett                  |
| Kemisk beständighet | Beständigt             |
| Innehåll            | Bensin premium         |
| Kemisk beständighet | Villkorligt beständigt |
| Innehåll            | Vatten                 |
| Kemisk beständighet | Beständigt             |
| Innehåll            | UV                     |
| Kemisk beständighet | Instabilt              |
| Innehåll            | Ozon                   |
| Kemisk beständighet | Instabilt              |

## Allmänna data

Brännbarhetsklass enligt UL 94

None

Yta

Pulverlack

Skyddsklass

IP65, i ijackat tillstånd

## Mått

Kabelingång

m. gänga

Bredd kapsling

43 mm

Längd kapsling

93.3 mm

Höjd kapsling B

76 mm

## HDC 40D TBU 2M32G CSS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Utförande

|                            |                              |                        |   |
|----------------------------|------------------------------|------------------------|---|
| Storlek på kabelinföringar | M 32                         | Överdel/Underdel/Lock  | upper part  |
| Övertäckning               | utan lock                    | Antal kabelingång uppe | 1   |
| Antal kabelingång på sidan | 1                            | Utförande kapsling     | stickproppskåpa,<br>Kabelingång ovansida,<br>Kabelingång på sidan |
| Utförande låssystem        | Tvärförregling på underdelen | Byggform               | hög   |
| Installationsstorlek       | 6                            | Kabelingång            | m. gänga  |
| Typ                        | Stickkontakt                 | Bygelutförande         | Överkopplingsbygel  |
| Tätning                    | ingen försegling             | Gänga (inre)           | M 32  |
| Färg (RAL)                 | RAL 7035                     | BG                     | 6   |
| Lämplig för ModuPlug®      | Ja                           |                        |   |

## Klassificeringar


|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000437    | ETIM 9.0    | EC000437    |
| ETIM 10.0   | EC000437    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 |             |             |

**HDC 40D TBU 2M32G CSS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Ritningar**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## HDC 40D TBU 2M32G CSS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Tillbehör

www.weidmueller.com

## Sockelkåpa



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagåtlighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering.

För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | HDC 16B SBU 1M25G          | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1899980000</a> | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass: IP65, i ijacket  |
| GTIN (EAN) | 4032248520718              | tillstånd, Sockelkåpa, Tvärförregling på underdelen, Standard, Storlek |
| Förp.      | 1 ST                       | på kabelinföringar: M 25   |
| Typ        | HDC 16B SBU 1PG21G         | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1656720000</a> | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass: IP65, i ijacket  |
| GTIN (EAN) | 4008190409739              | tillstånd, Sockelkåpa, Tvärförregling på underdelen, Standard, Storlek |
| Förp.      | 1 ST                       | på kabelinföringar: PG 21  |
| Typ        | HDC 16B SBU 2M25G          | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1788240000</a> | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass: IP65, i ijacket  |
| GTIN (EAN) | 4032248205776              | tillstånd, Sockelkåpa, Tvärförregling på underdelen, Standard, Storlek |
| Förp.      | 1 ST                       | på kabelinföringar: M 25   |
| Typ        | HDC 16B SBU 2PG21G         | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1656730000</a> | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass: IP65, i ijacket  |
| GTIN (EAN) | 4008190409746              | tillstånd, Sockelkåpa, Tvärförregling på underdelen, Standard, Storlek |
| Förp.      | 1 ST                       | på kabelinföringar: PG 21  |
| Typ        | HDC 40D SBU 1M25G          | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1902970000</a> | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass: IP65, i ijacket  |
| GTIN (EAN) | 4032248592951              | tillstånd, Sockelkåpa, Tvärförregling på underdelen, hög, Storlek på   |
| Förp.      | 1 ST                       | kabelinföringar: M 25  |
| Typ        | HDC 40D SBU 1M32G          | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1902990000</a> | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass: IP65, i ijacket  |
| GTIN (EAN) | 4032248592968              | tillstånd, Sockelkåpa, Tvärförregling på underdelen, hög, Storlek på   |
| Förp.      | 1 ST                       | kabelinföringar: M 32  |
| Typ        | HDC 40D SBU 1PG29G         | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1656830000</a> | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass: IP65, i ijacket  |
| GTIN (EAN) | 4008190409845              | tillstånd, Sockelkåpa, Tvärförregling på underdelen, hög, Storlek på   |
| Förp.      | 1 ST                       | kabelinföringar: PG 29   |
| Typ        | HDC 40D SBU 2M25G          | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1787120000</a> | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass: IP65, i ijacket  |
| GTIN (EAN) | 4032248204465              | tillstånd, Sockelkåpa, Tvärförregling på underdelen, hög, Storlek på   |
| Förp.      | 1 ST                       | kabelinföringar: M 25  |
| Typ        | HDC 40D SBU 2M32G          | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1787110000</a> | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass: IP65, i ijacket  |
| GTIN (EAN) | 4032248204458              | tillstånd, Sockelkåpa, Tvärförregling på underdelen, hög, Storlek på   |
| Förp.      | 1 ST                       | kabelinföringar: M 32  |

## HDC 40D TBU 2M32G CSS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | HDC 40D SBU 2PG21G         | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1656810000</a> | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4008190409821              | tillstånd, Sockelkåpa, Tvärförregling på underdelen, hög, Storlek på  |
| Förp.      | 1 ST                       | kabelinföringar: PG 21  |
| Typ        | HDC 40D SBU 2PG29G         | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1656840000</a> | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4008190409852              | tillstånd, Sockelkåpa, Tvärförregling på underdelen, hög, Storlek på  |
| Förp.      | 1 ST                       | kabelinföringar: PG 29  |

## Chassikåpa



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagåtlighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering. För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | HDC 16B ABU                | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1208600000</a> | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass: IP65, i          |
| GTIN (EAN) | 4008190881351              | ijacket tillstånd, Chassikåpa, Tvärförregling på underdelen,           |
| Förp.      | 1 ST                       | Överkopplingsbygel inte utbytbar, Standard, Storlek på                 |
| Typ        | HDC 16B ABU N              | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">2488590000</a> | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass: IP65, i ijacket  |
| GTIN (EAN) | 4050118541526              | tillstånd, Chassikåpa, Tvärförregling på underdelen, Standard, Storlek |
| Förp.      | 1 ST                       | på kabelinföringar: none   |

## HDC 40D TBU 2M32G CSS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

### Kopplingskåpa



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagåtlighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering.

För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

### Allmänna beställningsdata

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | HDC 16B KBU 1PG21G         | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1657270000</a> | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass: IP65, i ijacket   |
| GTIN (EAN) | 4008190410322              | tillstånd, Kopplingskåpa, Tvärförregling på underdelen, Standard,       |
| Förp.      | 1 ST                       | Storlek på kabelinföringar: PG 21                                       |
| Typ        | HDC 40D KBU 1M25G          | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1787200000</a> | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass: IP65, i ijacket   |
| GTIN (EAN) | 4032248204540              | tillstånd, Kopplingskåpa, Tvärförregling på underdelen, hög, Storlek på |
| Förp.      | 1 ST                       | kabelinföringar: M 25   |
| Typ        | HDC 40D KBU 1M32G          | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1787190000</a> | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass: IP65, i ijacket   |
| GTIN (EAN) | 4032248204533              | tillstånd, Kopplingskåpa, Tvärförregling på underdelen, hög, Storlek på |
| Förp.      | 1 ST                       | kabelinföringar: M 32   |
| Typ        | HDC 40D KBU 1PG21G         | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1657310000</a> | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass: IP65, i ijacket   |
| GTIN (EAN) | 4008190410360              | tillstånd, Kopplingskåpa, Tvärförregling på underdelen, hög, Storlek på |
| Förp.      | 1 ST                       | kabelinföringar: PG 21  |
| Typ        | HDC 40D KBU 1PG29G         | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1967670000</a> | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass: IP65, i ijacket   |
| GTIN (EAN) | 4032248670178              | tillstånd, Kopplingskåpa, Tvärförregling på underdelen, hög, Storlek på |
| Förp.      | 1 ST                       | kabelinföringar: PG 29  |

## HDC 40D TBU 2M32G CSS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Tillbehör

www.weidmueller.com

### Lock



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagåtlighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande.

Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering. För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

### Allmänna beställningsdata

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | HDC 16B DMDQ 2QB           | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1665270000</a> | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass: IP65, i ijackat |
| GTIN (EAN) | 4008190421977              | tillstånd, Lock för kapslingsöverdel, Tvärförregling på underdelen,   |
| Förp.      | 1 ST                       | Standard, Storlek på kabelinföringar: none                            |