

**CC 30/60 MC NE WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



ClipCard apparatmärkning i MultiCard-format används för märkning av elinstallationer och omkopplingssystem, och erbjuder ett intressant alternativ till gravyr. Genom det beprövade MultiCard-formatet är det möjligt att utföra märkning med PrintJet CONNECT eller Plotter.

- Mycket beständig tryckkvalitet vid användning av PrintJet som ersättning för gravyr

- Universell infästning
  - Hållare (skruvbar eller med buntband)
  - Skyltskena (självhäftande eller skruvbar)
  - eller självhäftande skyltar
- För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märknings-specifikationer.

**Allmänna beställningsdata**

|            |  |
|------------|--|
| Utförande  | ClipCard, Apparatmärkning, 30 x 60 mm, Hållare CC-H 30/60, vit |
| Art.nr.    | <a href="#">1934420000</a>                                     |
| Typ        | CC 30/60 MC NE WS  |
| GTIN (EAN) | 4032248590964  |
| Förp.      | 30 items   |

## Tekniska data

## Godkännanden

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

## Mått och vikter

|           |        |                 |             |
|-----------|--------|-----------------|-------------|
| Djup      | 1.2 mm | Byggdjup (tum)  | 0.0472 inch |
| Höjd      | 30 mm  | Bygghöjd (tum)  | 1.1811 inch |
| Bredd     | 60 mm  | Byggbredd (tum) | 2.3622 inch |
| Nettovikt | 4.6 g  |                 |             |

## Temperaturer

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Temperaturområde för användning | -40...100 °C |
|---------------------------------|--------------|

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                             |                                |                  |  |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------|--|
| RoHS-kompatibilitetsstatus  | Kompatibel utan undantag       |                  |  |
| REACH SVHC                  | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |                  |  |
| Produktens koldioxidavtryck | Vagga till grind               | 0.033 kg CO2 eq. |  |

## Allmänna data

|  |   |           |  |
|--|---|-----------|--|
| Materialfärg enligt motståndskod       | 9   |           |  |
| Utförande                              | jackbar   |           |  |
| Bredd                                  | 60 mm   |           |  |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94         | V-2   |           |  |
| Temperaturområde för användning max.   | 100 °C  |           |  |
| Temperaturområde för användning min.   | -40 °C  |           |  |
| Färgkod                                | vit   |           |  |
| Halogener                              | Nej   |           |  |
| Grundläggande material                 | Polyamid 66   |           |  |
| Skrivna tecken                         | utan  |           |  |
| Antal märkningar per förpackningsenhet | Leveransform  | MultiCard |  |
| Rekommenderade tillverkare             | Maskinbyggnad   |           |  |
| anpassad skrivare                      | <a href="#">PRINTJET CONNECT</a> , <a href="#">MCP BASIC 2</a> , <a href="#">MCP PLUS 2</a> |           |  |
| Antal märkningar per kombination       | 1 MultiCard = Device markers  |           |  |
| Temperaturområde för användning        | -40...100 °C  |           |  |
| Applikation/Tillverkare                | Hållare CC-H 30/60  |           |  |

## Apparitmärkning

|           |     |
|-----------|-----|
| Halogener | Nej |
|-----------|-----|

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |



**Tillbehör**



**Allmänna beställningsdata**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | CC-H 30/60                 | Utförande                                    |
| Art.nr.    | <a href="#">1934430000</a> | ClipCard, Tillbehör, 30 x 60 mm, svart       |
| GTIN (EAN) | 4032248590995              |  |
| Förp.      | 10 ST                      |  |
| Typ        | STR CC 30/60 TRANSPARENT   | Utförande                                    |
| Art.nr.    | <a href="#">1934450000</a> | ClipCard, Tillbehör, 30 x 60 mm, transparent |
| GTIN (EAN) | 4032248590988              |  |
| Förp.      | 10 ST                      |  |
| Typ        | ETO CC 30/60 TRANSPAR.     | Utförande                                    |
| Art.nr.    | <a href="#">1934440000</a> | ClipCard, Tillbehör, 30 x 60 mm, transparent |
| GTIN (EAN) | 4032248590971              |  |
| Förp.      | 10 ST                      |  |