

Produktillustration



Ledningsdragnig för ström- och spänningstransformator
Våra frånskiljningsplintar med fjäder- och skruvanslutnings- teknologi ger dig möjlighet att skapa alla viktiga omvandlarkretsar för mätning av ström, spänning och effekt på ett säkert och sofistikerat sätt.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|--|
| Utförande | Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, 0.00 mm, Djup: 45 mm |
| Art.nr. | 1938790000 |
| Typ | STB 21.6/45 DB |
| GTIN (EAN) | 4032248612840 |
| Förp. | 50 items |

STB 21.6/45 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|--------|-----------------|-------------|
| Djup | 45 mm | Byggdjup (tum) | 1.7716 inch |
| Höjd | 6.1 mm | Bygghöjd (tum) | 0.2402 inch |
| Bredd | 6.1 mm | Byggbredd (tum) | 0.2402 inch |
| Nettovikt | 3.38 g | | |

Temperaturer

| | | | |
|---------------------------------|---------------|---------------------------------|--------|
| Omgivningstemperatur | -5 °C...40 °C | Varaktig driftstemperatur, min. | -50 °C |
| Varaktig driftstemperatur, max. | 120 °C | | |

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel med undantag |
| RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | dce63e23-eea1-4eaa-9071-1c98fc8fa2ea |

Allmänt

| | | | |
|---------------------|---------------|--------------------------------------|--------|
| Monteringsanvisning | Direktmontage | Temperaturområde för användning max. | 100 °C |
|---------------------|---------------|--------------------------------------|--------|

Materialdata

| | | | |
|--------------------------------|-------|---------|-----------|
| Grundläggande material | Wemid | Färgkod | mörkbeige |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 | | |

Mått

| | | | |
|--------------------------|---------|--------------|---------|
| Gängmått metriskt, ytter | 0.00 mm | Insticksdjup | 11.1 mm |
|--------------------------|---------|--------------|---------|

Systemparametrar

| | |
|-----------|-------------|
| Utförande | för plintar |
|-----------|-------------|

Ytterligare tekniska data

| | | | |
|---------------|---------|---------------------|---------------|
| Montagesätt | skruvad | Monteringsanvisning | Direktmontage |
| Monteringstyp | skruvad | | |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ETIM 10.0 | EC002848 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 | | |