

SAIE-EW-M20/PG9-SW24-VA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Till anslutningen på apparatsidan behövs för Sensor-aktor-kablarna olika stickanslutningar. Dessa finns tillgängliga i varianterna M12, M8 och naturligtvis också i M5.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Chassie kontakt, Monteringsgänga: , Antal poler:
Art.nr.	1950270000
Typ	SAIE-EW-M20/PG9-SW24-VA
GTIN (EAN)	4032248632794
Förp.	1 items

SAIE-EW-M20/PG9-SW24-VA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Nettovikt	16.72 g
-----------	---------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

Kapslingsmaterial	Rostfritt stål	Kabelförskruvning	PG 9, M 20
-------------------	----------------	-------------------	------------

Allmänna data

Kapslingsmaterial	Rostfritt stål	Kabelförskruvning	PG 9, M 20
Grundläggande material	PVC	Anslutning 2	Skruv
Ledarytterdiameter	-		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC003568	ETIM 9.0	EC003568
ETIM 10.0	EC003568	ECLASS 14.0	27-44-01-10
ECLASS 15.0	27-44-01-10		

Drawings

Polschema
