

HDC CM RJ45 F**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Modulerna i systemet ConCept ger universell flexibilitet. Beroende på applikation kan du välja vad du behöver ur ett stort antal moduler. Modulerna skiljer sig åt vad det gäller de elektriska parametrarna och ledaranslutningstekniken. Antalet moduler, som hela tiden blir större, bildar basen för många kombinationsmöjligheter.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Mångpoliga kontakdon, HDC - Kontakt, ConCept Modul
Art.nr.	1950290000
Typ	HDC CM RJ45 F
GTIN (EAN)	4032248628865
Förp.	1 items

HDC CM RJ45 F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Nettovikt 41.5 g

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
 REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

ConCept pneumatikmoduler

Färgkod svart

Allmänna data

Antal poler	8	Anslutningstyp	Crimpanslutning
Färgkod	svart	Isoleringsmaterial	PA 66
Stickcykler	≥ 500	Typ	Hylsa
Överspänningskategori	Ingen	Serie	ConCept Modul
Märkspänning (DIN EN 61984)	125 V	Märkstötspänning (DIN EN 61984)	1.8 kV
Märkström (DIN EN 61984)	1.5 A	Halogenfri	false
Låg rökutveckling enligt DIN EN 45545-2	Ja		

Utförande

Anslutningstyp	Crimpanslutning	Ledardiameter, entrådig max.	2.5 mm ²
Ledardiameter, entrådig min.	0.14 mm ²	Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/4, max.	2.5 mm ²
Ledararea, fintrådig med ändhylsor DIN 46228/4, min.	0.14 mm ²	Ledardiameter, fintrådig, max.	2.5 mm ²
Ledararea, fintrådig, min.	0.14 mm ²	Ledardiameter, max.	2.5 mm ²
Ledardiameter, min.	0.14 mm ²		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		