

**SAIEND CAN M8 4P****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Weidmüller har ett brett utbud av verktyg och tillbehör för givar-/ställningsledningar.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Skyddade komponentgrupper, SAI-Aktiv, Tillbehör, Sensor/Aktuator-Stickanslutning
Art.nr.	<a href="#">1955340000</a>
Typ	SAIEND CAN M8 4P
GTIN (EAN)	403224863382 1
Förp.	1 items

## SAIEND CAN M8 4P

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

## Mått och vikter

Nettovikt

5 g

## Temperaturer

Lagertemperatur

Drifttemperatur

-25 °C...85 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel med undantag

RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

## Tekniska data för kabel

Antal poler

4

## Allmänna tekniska data

Anslutningsgंगा

M8

Utförande

Stift, rakt

Skyddsklass

IP67

Stickcykler

≥ 100

Nedsmutningsgrad

3

## Klassificeringar

ETIM 8.0

EC000448

ETIM 9.0

EC000448

ETIM 10.0

EC000448

ECLASS 14.0

19-07-04-03

ECLASS 15.0

19-07-04-03


**SAIEND CAN M8 4P**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Ritningar**

**Profilritning**



**Polschema**



**Kopplingsbild**

