

AP 90 OR


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



RS 100 Profi ger dig en flexibel lösning för dina monteringsbehov, eftersom du kan montera både på DIN-skenan och i vägginfästningen. Denna mångsidighet underlättar integreringen i olika omgivningar och användningar. Kapslingen kan användas för Eurocard-kretskortsstandard. Profilen kan klippas till önskad storlek så att du kan anpassa den till just dina specifika behov. För särskilt tunga komponenter kan extra låsanordningar användas för att öka stabiliteten och därmed installationens säkerhet.

En annan praktisk egenskap är alternativet att använda en täckprofil för att skydda stora komponenter.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Ändplatta, RS 90 orange, Ändplatta på båda sidor, Bredd: 12.3 mm
Art.nr.	1961880000
Typ	AP 90 OR
GTIN (EAN)	4032248642434
Förp.	20 items

AP 90 OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	19.8 mm	Byggdjup (tum)	0.7795 inch
Höjd	86.4 mm	Bygghöjd (tum)	3.4016 inch
Bredd	12.3 mm	Byggbredd (tum)	0.4843 inch
Nettovikt	2.45 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Materialdata

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2	Isoleringsmaterial	PA 66
Isoleringsmaterialgrupp	I	Yta	obehandlad
Grundläggande material	PA 66	CTI (Comparative Tracking Index)	600 ≤ CTI

Allmänna data

Färgkod orange Skyddsklass IP00
Färgtabell (jämförbar) RAL 2000 Gjutbarhet Nej

Viktig hänvisningstext

Produktinformation Artikeln kommer snart inte att vara tillgänglig. Utför inga fler utformningar. Profilserien RS 70 och RS 100 kan användas som ett alternativ.

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-02
ECLASS 15.0	27-19-06-02		

