


**HSS-HF 1/2 8.0-11.0/25Y****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Den värmekrympbara hylsan är skrivbar på 2 sidor och kan användas för märkning och isolering av kablar och ledningar. Det flexibla, värmekrympande materialet möjliggör en fast, perfekt passform runt ledaren och sparar därmed utrymme.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	kablmärkning, Ledar- och kablmärkning, 8 - 11 mm, 25.4 x 21.1 mm, gul
Art.nr.	<a href="#">1962010000</a>
Typ	HSS-HF 1/2 8.0-11.0/25Y
GTIN (EAN)	4032248642700
Förp.	3000 items

## HSS-HF 1/2 8.0-11.0/25Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Djup	0.77 mm	Byggdjup (tum)	0.0303 inch
Höjd	25.4 mm	Bygghöjd (tum)	1 inch
Bredd	21.1 mm	Byggbredd (tum)	0.8307 inch
Nettovikt	0.78 g		

## Temperaturer

Temperaturområde för användning -55...105 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag  
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänna data

Materialfärg enligt motståndskod	4	Typ av märkning	neutral
Bredd	21.1 mm	Temperaturområde för användning max.	105 °C
Temperaturområde för användning min.	-55 °C	Färgkod	gul
Halogener	Nej	Grundläggande material	Polyolefin
Skrivna tecken	utan	Rekommenderade tillverkare	Transportväsende
anpassad skrivare	<a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a>	Temperaturområde för användning	-55...105 °C

## Ledar- och kabelmärkning

Halogener	Nej	Ledardiameter, max.	35 mm <sup>2</sup>
Ledardiameter, min.	25 mm <sup>2</sup>	Ledarytterdiameter, max.	11 mm
Ledarytterdiameter, min.	8 mm	Krympmån	2:1
Rekommenderad krymptemperatur	90 °C	Textfältsbredd	25.4 mm
Textfältshöjd	20.2 mm	Ledarytterdiameter	8 - 11 mm
Ledararea	25 - 35 mm <sup>2</sup>		

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

**HSS-HF 1/2 8.0-11.0/25Y**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Ritningar**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## HSS-HF 1/2 8.0-11.0/25Y

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Färgband



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

## Allmänna beställningsdata

Typ	RIBBON MM-HS 60/300 SW	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2448880000</a>	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118462944	
Förp.	1 ST	

## THM MULTIMARK



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

## Allmänna beställningsdata

Typ	MULTIMARK ROLLER 115	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1357420000</a>	
GTIN (EAN)	4050118160314	
Förp.	1 ST	

## THM MULTIMARK PLUS



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

## Allmänna beställningsdata

Typ	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2672590000</a>	
GTIN (EAN)	4050118708097	
Förp.	1 ST	