

IE-PH-V01M-BP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Bajonett stickkontakt enligt IEC 61076-3-106 var.1
(EtherNet/IP) i metall, tom kapsling

Allmänna beställningsdata

Utförande	Tom kapsling, Stickproppskåpa knäckskydd, Variant 1 enligt IEC 61076-3-106, IP67
Art.nr.	1962560000
Typ	IE-PH-V01M-BP
GTIN (EAN)	4032248644698
Förp.	10 items

IE-PH-V01M-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	126 mm	Byggdjup (tum)	4.9606 inch
Höjd	30 mm	Bygghöjd (tum)	1.1811 inch
Bredd	30 mm	Byggbredd (tum)	1.1811 inch
Nettovikt	128.24 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur	-40 °C...70 °C
Installation temperature		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	e5bbf197-73b5-420b-90c0-0173b7b3b6b7

Allmänna data

Färgkod	övriga	Kapslingsmaterial	Zinkpressgjutning
Skyddsklass	IP67	Stickcykler	750

Allmänna standarder


Kontaktdon Norm	IEC 61076-3-106 Var. 1
-----------------	------------------------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		

Ritningar

Profilritning



IE-PH-V01M-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

RJ45



RJ45-insatser för stickkontakter ver.1 / 4 / 5 / 14, HDC och anslutningsdosor IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-PI-RJ45-FH	Utförande
Art.nr.	1962730000	Stickkontaktsinsats RJ45 IDC, Stickinsats RJ45 verktygslös,
GTIN (EAN)	4032248654017	TIA-568A, EIA/TIA T568 B, PROFINET
Förp.	10 ST	
Typ	IE-PI-RJ45-TH	Utförande
Art.nr.	1962720000	Stickkontaktsinsats RJ45 IDC, Stickinsats RJ45 Crimp
GTIN (EAN)	4032248644834	
Förp.	10 ST	

LWL-LC



FO-insatser för stickkontakter var.1 / 4 / 14

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-PI-2LC-MM	Utförande
Art.nr.	1962780000	Insats LC, Stickinsats 2 LC, Multimode
GTIN (EAN)	4032248644865	
Förp.	10 ST	

Hybrid



Hybrid, 10-polers. Insatser för stickkontakter, variant 14

IE-PH-V01M-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-PI-HYB-10P	Utförande
Art.nr.	1068990000	Insert, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823963	
Förp.	1 ST	
Typ	IE-PIC-HYB-S-0,5-300	Utförande
Art.nr.	1096180000	Crimp contact, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248869152	
Förp.	300 ST	

Dammskyddskåpor




För att skydda era apparater mot damm och smuts.

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-PP-V01P	Utförande
Art.nr.	1965690000	Stickproppskåpa-skyddslock
GTIN (EAN)	4032248653911	
Förp.	10 ST	

Neutral



ESG är den beprövade märkningen för många kända elektriska apparater i MultiCard-format. Resultatet är en högklassig apparatmärkning med en kontrastrik text. Olika typer är tillgängliga för enheter från tillverkare som Siemens, ABB, Beckhoff osv.

Fördelar i korthet:

- Universellt användbara skyltar, beroende av typ: antingen självhäftande eller snäppbara märkningar.
- För apparater på skena, som t.ex. automatsäkringar, erbjuder vi ESG för påsnäppning på en skyltskena
- Individuellt tryck med laserkvalitet efter uppgift

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

Typ	ESG 9/11 K MC NE WS	Utförande
Art.nr.	1857440000	ESG, Apparatmärkning x 11 mm, PA 66, Färgkod: vit, självhäftande
GTIN (EAN)	4032248402731	
Förp.	200 ST	

LWL-SC

FO-insatser SC för stickkontakter var. 1 / 4 / 14

**Allmänna beställningsdata**

Typ	IE-PI-SCRJ-SM	Utförande
Art.nr.	1067390000	insats SC, Kontaktinsats SCRJ, Singlemode
GTIN (EAN)	4032248820863	
Förp.	10 ST	
Typ	IE-PI-SCRJ-POF	Utförande
Art.nr.	1067410000	insats SC, Kontaktinsats SCRJ, POF
GTIN (EAN)	4032248820870	
Förp.	10 ST	