


IE-PI-2LC-SM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

FO-insatser för stickkontakter var.1 / 4 / 14

Allmänna beställningsdata

Utförande	Insats LC, Stickinsats 2 LC, Singlemode
Art.nr.	1962790000
Typ	IE-PI-2LC-SM
GTIN (EAN)	4032248644872
Förp.	10 items
Leveransstatus	Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
Tillgänglig till	2025-04-08T00:00:00+02:00

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	59 mm	Byggdjup (tum)	2.3228 inch
Höjd	10.3 mm	Bygghöjd (tum)	0.4055 inch
Bredd	13.15 mm	Byggbredd (tum)	0.5177 inch
Nettovikt	20.2 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur	-40 °C...70 °C
Installation temperature	Fuktighet	0...85 % rel. fuktighet

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

Allmänna data

Artikelbeskrivning	Stickinsats 2 LC, Singlemode	Färgkod	övriga
Kapslingsmaterial	PBT Zinktryckgjutning	Fuktighet	0...85 % rel. fuktighet
Skyddsklass	IP67 med kapsling	Stickcykler	1000
Sammansättning	Stickanslutnings- och flänsinsats för kapslingar i varianterna 1, 4, och 14.	Fibertyp	Singlemode
Dämpning	≤ 0,5 dB	Anslutning 1	LC
Anslutning 2	Crimp	Återflödesdämpning	≥ 40 dB
Material ändhylsa	Zirconia		

Allmänna standarder


Kontaktidon Norm	IEC 61754-20
------------------	--------------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

Ritningar

Profilritning



IE-PI-2LC-SM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tillbehör****... för fiberoptiska kontaktdon SC, ST och LC****GOF**

- För glasfiber SC/ST, IP20- och IP67-kontakter
- För glasfiber LC och IP 67-kontakter POF
- För polymeroptiska fibrer SC/ST, IP20- och IP67-kontakter
- För optofibrer, Profinet och Mobilkabel SC/ST och IP67-kontakter

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-CT-LC-GOF	Utförande
Art.nr.	9205330000	Crimpverktyg, Sexkantig crimptång
GTIN (EAN)	4032248725465	
Förp.	1 ST	