


IE-BI-RJ45-C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



RJ45-insatser för stickkontakter ver.1 / 4 / 5 / 14, HDC
och anslutningsdosor IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

Allmänna beställningsdata

Utförande	RJ45 insatshylsa, Flänsinsats koppling
Art.nr.	1962840000
Typ	IE-BI-RJ45-C
GTIN (EAN)	4032248645046
Förp.	10 items

IE-BI-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)	E316369

Mått och vikter

Nettovikt	2.2 g
-----------	-------

Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur	-40 °C...70 °C
Installation temperature		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Produktansering	RJ45 insatshylsa	Skyddsklass	IP67 med kapsling
Insats typ	Insats data SteadyTec	Brandbelastning	33 kJ

Allmänna data

Brandbelastning	33 kJ	Anslutning 1	RJ45
Anslutning 2	RJ45	Artikelbeskrivning	Flänsinsats koppling
Färgkod	övriga	Kapslingsmaterial	Zinkpressgjutning
Kategori	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)	Kontakttyta	Guld över nickel, Au ≥ 0,8 µm
Avskärmning	360° runt slutet, FS 2.8 Markbunden anslutning för ekvipotentiell sammanfogning	Skyddsklass	IP67 med kapsling
Stickcykler	750		

Allmänna standarder

Certifikat-nr (DNV)	TAA000022B	Kontaktton Norm	IEC 60603-7-5 1
UL-norm för kommunikationstillbehör	UL 1863	IP-skyddsklasser	IEC 60529
Certifikat-Nr. (cULus)	E316369		

Elektriska egenskaper

Spänningstålighet kontakt/skärm	≥ 1500 V AC/DC	Spänningstålighet kontakt/kontakt	≥ 1000 V AC/DC
Isolationsmotstånd	500 MΩ	PoE / PoE+	motsvarande IEEE 802.3af

Viktig hänvisningstext

Produktinformation	RJ45-insatser för stickkontakter ver.1 / 4 / 5 / 14, HDC och anslutningsdosor IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...
--------------------	--

Technical data

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Accessories

Flatstiftshylsor



Isolerade flatstiftshylsor av PVC med kopparhylsa

- standard utföranden
- ej lödd
- med konisk införingsöppning

Allmänna beställningsdata

Typ	LIF 1,5F288 R	Utförande
Art.nr.	9200520000	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 1.5 mm ² , 0.5 mm ² -
GTIN (EAN)	4032248410361	1.5 mm ² , röd
Förp.	100 ST	