


IE-BI-SCRJ2SC-SM-C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

FO-insatser SC för stickkontakter var. 1 / 4 / 14

Allmänna beställningsdata

Utförande	insats SC, Flänsinsats SCRJ på 2 SC, Singlemode
Art.nr.	1962870000
Typ	IE-BI-SCRJ2SC-SM-C
GTIN (EAN)	4032248645060
Förp.	10 items

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	34 mm	Byggdjup (tum)	1.3386 inch
Höjd	13.2 mm	Bygghöjd (tum)	0.5197 inch
Bredd	15.6 mm	Byggbredd (tum)	0.6142 inch
Nettovikt	0.97 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur	-40 °C...70 °C
Installation temperature		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Artikelbeskrivning	Flänsinsats SCRJ på 2 SC, Singlemode	Färgkod	övriga
Kapslingsmaterial	PA	Skyddsklass	IP67 med kapsling
Stickcykler	1000	Sammansättning	Stickkontakter och flänsinsatser lämpliga till kapsling Variant 1, 4 och 14
Fibertyp	Singlemode	Dämpning	≤ 0,5 dB
Anslutning 1	SC	Anslutning 2	SCRJ
Återflödesdämpning	≥ 40 dB		

Allmänna standarder

Kontaktton Norm	IEC 61754-4, IEC 61754-24
-----------------	---------------------------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752	ECLASS 14.0	19-17-01-16
ECLASS 15.0	19-17-01-16		

Profilritning

