


IE-PS-SCRJ-MM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

FO-stickkontakt SC-RJ enligt IEC 61754-24 för ledarytter-
diameter 2,6...3 mm

Allmänna beställningsdata

Utförande	Kontaktdon fiber, Kontaktinsats SCRJ, Multimode, IP20
Art.nr.	1962940000
Typ	IE-PS-SCRJ-MM
GTIN (EAN)	4032248653997
Förp.	10 items
Leveransstatus	Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
Tillgänglig till	2025-04-08T00:00:00+02:00

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Nettovikt	8 g
-----------	-----

Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur	-40 °C...70 °C
Installation temperature		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

Allmänna data

Artikelbeskrivning	Kontaktinsats SCRJ, Multimode	Färgkod	övriga
Skyddsklass	IP20	Stickcykler	1000
Fibertyp	Multimode	Dämpning	≤ 0,4 dB
Anslutning 1	SCRJ	Anslutning 2	limning, kontaktpressning, polering
Återflödesdämpning	≥ 30 dB	Material ändhylsa	Zirconia

Allmänna standarder

Kontaktton Norm	IEC 61754-24
-----------------	--------------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		