

IE-PS-LCD-SM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FO-stickkontakt LC-Duplex enligt IEC 61754-20 för ledarytterdiameter 2,6...3 mm

Allmänna beställningsdata

Utförande	Kontaktidon fiber, Stickkontakt LC-Duplex, Single-mode, IP20
Art.nr.	1962980000
Typ	IE-PS-LCD-SM
GTIN (EAN)	4032248645169
Förp.	1 items
Leveransstatus	Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
Tillgänglig till	2025-04-08T00:00:00+02:00

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Nettovikt	3.52 g
-----------	--------

Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur	-40 °C...70 °C
Installation temperature	Fuktighet	0...93 % rel. fuktighet

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

Allmänna data

Material Böjskyddshylsa	TPE	Artikelbeskrivning	Stickkontakt LC-Duplex, Singlemode
Färgkod	övriga	Kapslingsmaterial	PC UL 94 V0
Fuktighet	0...93 % rel. fuktighet	Manteldiameter, max.	3 mm
Manteldiameter, min.	2.8 mm	Skyddsklass	IP20
Stickcykler	1000	Fibertyp	GOF, Singlemode
Dämpning	≤ 0,5 dB	Anslutning 1	LC Duplex
Anslutning 2	limning, kontaktpressning, polering	Kabelutdragningskraft, min.	100 N
Diameter enkelledare, min	0.6 mm	Kapslingsmaterial insats	Zinkpressgjutning
Återflödesdämpning	≥ 40 dB	Material tryckfjäder	Rostfritt stål
Material ändhylsa	Zirconia	Material dammskyddskåpa	TPE
Diameter enkelledare, max	1.4 mm	Material crimphylsa	Koppar, förnicklad

Allmänna standarder


Kontaktdon Norm	IEC 61754-20
-----------------	--------------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

Ritningar

Profilritning



IE-PS-LCD-SM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

Saxar



Weidmüller är specialiserad på kapning av koppar- eller aluminiumkablar. Produktsortimentet sträcker sig från kapverktyg för små diametrar och till avmantlingsverktyg för stora diametrar. Den mekaniska drivningen och en specifikt konstruerad knivform reducerar de erforderliga manuella krafterna till ett minimum.

Med sitt breda produktsortiment av kapverktyg uppfyller Weidmüller alla krav på professionell kabelbearbetning.

Allmänna beställningsdata

Typ	SCISSORS KEVLAR	Utförande
Art.nr.	1208910000	Electrician's scissors
GTIN (EAN)	4032248990085	
Förp.	1 ST	

... för fiberoptiska kontaktdon SC, ST och LC



GOF

- För glasfiber SC/ST, IP20- och IP67-kontakter
- För glasfiber LC och IP 67-kontakter POF
- För polymeroptiska fibrer SC/ST, IP20- och IP67-kontakter
- För optofibrer, Profinet och Mobilkabel SC/ST och IP67-kontakter

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-CT-LC-GOF	Utförande
Art.nr.	9205330000	Crimpverktyg, Sexkantig crimptång
GTIN (EAN)	4032248725465	
Förp.	1 ST	