

IE-PS-V05M-RJ45-TH**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



HDC stickkontaktsats enligt IEC 61076-3-106 var.5 i
plast metall inkl. RJ45-insats

Allmänna beställningsdata

Utförande	Stickkontakt RJ45 Crimp, Variant 5, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Art.nr.	1963110000
Typ	IE-PS-V05M-RJ45-TH
GTIN (EAN)	4032248651610
Förp.	10 items

IE-PS-V05M-RJ45-TH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)	E316369

Mått och vikter

Nettovikt	83.28 g
-----------	---------

Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur	-40 °C...70 °C
Installation temperature		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6b, 6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

Allmänna data

Anslutning 1	RJ45	Anslutning 2	Crimp
Artikelbeskrivning	Variant 5	Kapslingsmaterial	Aluminiumpressgjutgods
Isoleringsdiameter, min.	0.85 mm	Isoleringsdiameter, max.	1.05 mm
Kategori	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)	Kontaktyta	Guld över nickel
Anslutningsdiameter, entrådig	0.36...0.51 mm	Ledarens anslutningsarea, entrådig (AWG)	AWG 26/1...AWG 24/1
Anslutningsdiameter, fintrådig	0.46...0.61 mm	Ledarens anslutningsarea, fintrådig (AWG)	AWG 27/7...AWG 24/7
MICE-Klassificering M	M3	MICE-Klassificering I	I3
MICE-Klassificering C	C1	MICE-Klassificering E	E3
Manteldiameter, min.	5 mm	Manteldiameter, max.	12 mm
Avskärmning	360°; heltäckande kapsling	Skyddsklass	IP67
Stickcykler	750		

Allmänna standarder

Kontaktton Norm	IEC 61076-3-106 Var. 5, IEC 60603-7-5 1	Certifikat-Nr. (cULus)	E316369
-----------------	---	------------------------	---------

Elektriska egenskaper

Spänningstålighet kontakt/skärm	≥ 1500 V AC/DC	Spänningstålighet kontakt/kontakt	≥ 1000 V AC/DC
---------------------------------	----------------	-----------------------------------	----------------

Klassificeringar


ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90

Tekniska data

ECLASS 15.0

27-44-03-90

Profilritning



Dammskyddskåpor

För att skydda era apparater mot damm och smuts.

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-PP-V05M	Utförande	
Art.nr.	1968920000	Flänskåpa-skyddslock	
GTIN (EAN)	4032248692668		
Förp.	10 ST		