

**IE-PS-V01M-RJ45-TH-BP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Bajonett stickkontaktsatser enligt IEC 61076-3-106 var.1  
(EtherNet/IP) RJ45 insats i metall inkl. RJ45 insats

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Stickkontakt RJ45 Crimp, Variant 1 metall, böjskydd, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Art.nr.	<a href="#">1963150000</a>
Typ	IE-PS-V01M-RJ45-TH-BP
GTIN (EAN)	4032248651658
Förp.	10 items

## IE-PS-V01M-RJ45-TH-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	<a href="#">UL-webbplats</a>
Certifikat-Nr. (cULus)	E316369

## Mått och vikter

Nettovikt	124.2 g
-----------	---------

## Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur	-40 °C...70 °C
Installation temperature		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	e5bbf197-73b5-420b-90c0-0173b7b3b6b7

## Allmänna data

Anslutning 1	RJ45	Anslutning 2	Crimp
Artikelbeskrivning	Variant 1 metall, böjskydd	Kapslingsmaterial	Zinkpressgjutning
Isoleringsdiameter, min.	0.85 mm	Isoleringsdiameter, max.	1.05 mm
Kategori	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)	Kontaktyta	Guld över nickel
Anslutningsdiameter, entrådig	0.36...0.51 mm	Ledarens anslutningsarea, entrådig (AWG)	AWG 26/1...AWG 24/1
Anslutningsdiameter, fintrådig	0.46...0.61 mm	Ledarens anslutningsarea, fintrådig (AWG)	AWG 27/7...AWG 24/7
MICE-Klassificering M	M3	MICE-Klassificering I	I3
MICE-Klassificering C	C1	MICE-Klassificering E	E3
Manteldiameter, min.	5 mm	Manteldiameter, max.	10 mm
Avskärmning	360°; heltäckande kapsling	Skyddsklass	IP67
Stickcykler	750		

## Allmänna standarder

Kontaktton Norm	IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 60603-7-5 1	Certifikat-Nr. (cULus)	E316369
-----------------	---	------------------------	---------

## Elektriska egenskaper

Spänningstålighet kontakt/skärm	≥ 1500 V AC/DC	Spänningstålighet kontakt/kontakt	≥ 1000 V AC/DC
---------------------------------	----------------	-----------------------------------	----------------

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90

**IE-PS-V01M-RJ45-TH-BP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data**

ECLASS 15.0

27-44-03-90

**Profilritzung**



## IE-PS-V01M-RJ45-TH-BP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Dammskyddskåpor




För att skydda era apparater mot damm och smuts.

## Allmänna beställningsdata

Typ	IE-PP-V01P	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1965690000</a>	Stickproppskåpa-skyddslock
GTIN (EAN)	4032248653911	
Förp.	10 ST	

## Neutral



ESG är den beprövade märkningen för många kända elektriska apparater i MultiCard-format. Resultatet är en högklassig apparatmärkning med en kontrastrik text. Olika typer är tillgängliga för enheter från tillverkare som Siemens, ABB, Beckhoff osv.

Fördelar i korthet:

- Universellt användbara skyltar, beroende av typ: antingen självhäftande eller snäppbara märkningar.
- För apparater på skena, som t.ex. automatsäkringar, erbjuder vi ESG för påsnäppning på en skyltskena
- Individuellt tryck med laserkvalitet efter uppgift

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

## Allmänna beställningsdata

Typ	ESG 9/11 K MC NE WS	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1857440000</a>	ESG, Apparatmärkning x 11 mm, PA 66, Färgkod: vit, självhäftande
GTIN (EAN)	4032248402731	
Förp.	200 ST	