

**IE-PS-V04P-RJ45-FH****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



PushPull stickkontaktsats enligt IEC 61076-3-106 var.4  
(IEC24702) i plast, inkl. RJ45-insats

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Stickkontakt RJ45 verktygslös, Variant 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Art.nr.	<a href="#">1963160000</a>
Typ	IE-PS-V04P-RJ45-FH
GTIN (EAN)	4032248651665
Förp.	10 items

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	<a href="#">UL-webbplats</a>
Certifikat-Nr. (cULus)	E316369

## Mått och vikter

Nettovikt	30.48 g
-----------	---------

## Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur	-40 °C...70 °C
Installation temperature		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänna data

Anslutning 1	RJ45	Anslutning 2	IDC
Artikelbeskrivning	Variant 4	Koppling	EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B, PROFINET
Färgkod	svart	Kapslingsmaterial	PA UL 94 V0
Isoleringsdiameter, min.	0.85 mm	Isoleringsdiameter, max.	1.6 mm
Kategori	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)	Kontaktyta	Guld över nickel
Anslutningsdiameter, entrådig	0.4...0.64 mm	Ledarens anslutningsarea, entrådig (AWG)	AWG 24...AWG 22
Anslutningsdiameter, fintrådig	0.48...0.76 mm	Ledarens anslutningsarea, fintrådig (AWG)	AWG 26...AWG 22
MICE-Klassificering M	M3	MICE-Klassificering I	I3
MICE-Klassificering C	C1	MICE-Klassificering E	E3
Manteldiameter, min.	5 mm	Manteldiameter, max.	10 mm
Avskärmning	360°; heltäckande kapsling	Skyddsklass	IP67
Stickcykler	750	Återanslutningsbarhet	≥ 10 cykler (för lika eller större area)

## Allmänna standarder

Kontaktdon Norm	IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 60603-7-5 1	Användningsspecifika kommunikationskabelanläggningar	PROFINET installationsanvisning
Certifikat-Nr. (cULus)	E316369		


## Elektriska egenskaper

Spänningstålighet kontakt/skärm	≥ 1500 V AC/DC	Spänningstålighet kontakt/kontakt	≥ 1000 V AC/DC
---------------------------------	----------------	-----------------------------------	----------------

**Tekniska data**[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Klassificeringar**

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

**Profilritning**



## IE-PS-V04P-RJ45-FH

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Dammskyddskåpor




För att skydda era apparater mot damm och smuts.

## Allmänna beställningsdata

Typ	IE-PP-V04P	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1963890000</a>	Stickproppskåpa-skyddslock
GTIN (EAN)	4032248646319	
Förp.	10 ST	

## Neutral



ESG är den beprövade märkningen för många kända elektriska apparater i MultiCard-format. Resultatet är en högklassig apparatmärkning med en kontrastrik text. Olika typer är tillgängliga för enheter från tillverkare som Siemens, ABB, Beckhoff osv.

Fördelar i korthet:

- Universellt användbara skyltar, beroende av typ: antingen självhäftande eller snäppbara märkningar.
- För apparater på skena, som t.ex. automatsäkringar, erbjuder vi ESG för påsnäppning på en skyltskena
- Individuellt tryck med laserkvalitet efter uppgift

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

## Allmänna beställningsdata

Typ	ESG 9/11 K MC NE WS	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1857440000</a>	ESG, Apparatmärkning x 11 mm, PA 66, Färgkod: vit, självhäftande
GTIN (EAN)	4032248402731	
Förp.	200 ST	

## Pressverktyg



För arbete som utförs under spänning måste särskilda bestämmelser beaktas och verktyg användas vilka har tillverkats särskilt för och kontrollerats för detta ändamål. Weidmüller erbjuder ett komplett sortiment av tänger som uppfyller de nationella och internationella normerna. Alla tänger tillverkas och kontrolleras enligt DIN EN 60900.

Tängerna har ergonomiskt anpassats till handens form. Därigenom får handen en bättre position, fingrarna trycks inte ihop, vilket i slutändan leder till att arbetet blir mindre tröttsamt.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	PWZ RJ45	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1118040000</a>	Pressverktyg
GTIN (EAN)	4032248899197	
Förp.	1 ST	