

IE-PS-V04P-RJ45-FH-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



PushPull stickkontaktsats enligt IEC 61076-3-106 var.4
(IEC24702) i plast, inkl. RJ45-insats

Allmänna beställningsdata

Utförande	Stickkontakt RJ45 verktygslös, Variant 4, knäckskydd, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Art.nr.	1963170000
Typ	IE-PS-V04P-RJ45-FH-BP
GTIN (EAN)	4032248653980
Förp.	10 items

IE-PS-V04P-RJ45-FH-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)	E316369

Mått och vikter

Nettovikt	39.1 g
-----------	--------

Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur	-40 °C...70 °C
Installation temperature		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Anslutning 1	RJ45	Anslutning 2	IDC
Artikelbeskrivning	Variant 4, knäcksydd	Färgkod	svart
Kapslingsmaterial	PA UL 94 V0	Isoleringsdiameter, min.	0.85 mm
Isoleringsdiameter, max.	1.6 mm	Kategori	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Kontaktyta	Guld över nickel	Anslutningsdiameter, entrådig	0.4...0.64 mm
Ledarens anslutningsarea, entrådig (AWG)	AWG 24...AWG 22	Anslutningsdiameter, fintrådig	0.48...0.76 mm
Ledarens anslutningsarea, fintrådig (AWG)	AWG 26...AWG 22	MICE-Klassificering M	M3
MICE-Klassificering I	I3	MICE-Klassificering C	C1
MICE-Klassificering E	E3	Manteldiameter, min.	5 mm
Manteldiameter, max.	10 mm	Avskärmning	360°; heltäckande kapsling
Skyddsklass	IP67	Stickcykler	750
Återanslutningsbarhet	≥ 10 cykler (för lika eller större area)		

Allmänna standarder

Kontakt Don Norm	IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 60603-7-51	Användningsspecifika kommunikationskabelanläggningar	PROFINET installationsanvisning
Certifikat-Nr. (cULus)	E316369		

Elektriska egenskaper

Spänningstålighet kontakt/skärm	≥ 1500 V AC/DC	Spänningstålighet kontakt/kontakt	≥ 1000 V AC/DC
---------------------------------	----------------	-----------------------------------	----------------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90

Skapandedatum 19.04.2026 11:43:09 MEZ


Katalogversion / Ritningar

Tekniska data

ECLASS 15.0

27-44-03-90

Profilritning



IE-PS-V04P-RJ45-FH-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Dammskyddskåpor




För att skydda era apparater mot damm och smuts.

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-PP-V04P	Utförande
Art.nr.	1963890000	Stickproppskåpa-skyddslock
GTIN (EAN)	4032248646319	
Förp.	10 ST	

Neutral



ESG är den beprövade märkningen för många kända elektriska apparater i MultiCard-format. Resultatet är en högklassig apparatmärkning med en kontrastrik text. Olika typer är tillgängliga för enheter från tillverkare som Siemens, ABB, Beckhoff osv.

Fördelar i korthet:

- Universellt användbara skyltar, beroende av typ: antingen självhäftande eller snäppbara märkningar.
- För apparater på skena, som t.ex. automatsäkringar, erbjuder vi ESG för påsnäppning på en skyltskena
- Individuellt tryck med laserkvalitet efter uppgift

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

Typ	ESG 9/11 K MC NE WS	Utförande
Art.nr.	1857440000	ESG, Apparatmärkning x 11 mm, PA 66, Färgkod: vit, självhäftande
GTIN (EAN)	4032248402731	
Förp.	200 ST	

Pressverktyg



För arbete som utförs under spänning måste särskilda bestämmelser beaktas och verktyg användas vilka har tillverkats särskilt för och kontrollerats för detta ändamål. Weidmüller erbjuder ett komplett sortiment av tänger som uppfyller de nationella och internationella normerna. Alla tänger tillverkas och kontrolleras enligt DIN EN 60900.

Tängerna har ergonomiskt anpassats till handens form. Därigenom får handen en bättre position, fingrarna trycks inte ihop, vilket i slutändan leder till att arbetet blir mindre tröttsamt.

Allmänna beställningsdata

Typ	PWZ RJ45	Utförande
Art.nr.	1118040000	Pressverktyg
GTIN (EAN)	4032248899197	
Förp.	1 ST	